



Cách thức dễ dàng hơn để tiết kiệm nhiều hơn

SmartBright LED Batten G2

Cho dù là để chiếu sáng một tòa nhà mới hay tân trang một không gian hiện có, thì khách hàng đều muốn có các giải pháp chiếu sáng mang lại ánh sáng chất lượng, đồng thời tiết kiệm đáng kể năng lượng và chi phí bảo trì. Dòng sản phẩm đèn batten LED mới này có thể được sử dụng để thay thế các đèn batten sử dụng bóng đèn huỳnh quang truyền thống. Quá trình lựa chọn, lắp đặt và bảo trì vô cùng dễ dàng – chỉ là một sự chuyển đổi đơn giản

Lợi ích

- Mỏng hơn: Vỏ ép đùn PC liền khối
- Dễ lắp đặt hơn: Đầu vào cáp ở giữa và ở bên
- Nhiều chủng loại hơn: Phiên bản kết nối với nhau – Phiên bản xoay đã bổ sung thêm BN013C (NEW)

Tính năng


- Vỏ ép đùn PC liền khối: Thiết kế liền đơn khối mang lại tính thẩm mỹ cao hơn
- Đầu cáp ở giữa và ở bên Giải pháp sẵn sàng cả cho lắp đặt mới và thay thế
- Ổ cắm đực/cái được thiết kế mới Cho phép lắp đặt dây đèn liên tục
- 2.000 lm tại 4ft và 1.000 lm tại 2ft Độ sáng cao hơn
- CRI 80, SDCM <6, 100 lm/W Chất lượng ánh sáng vượt trội kết hợp với khả năng tiết kiệm năng lượng tốt
- Ánh sáng đồng nhất Thiết kế quang học tối ưu để đảm bảo không có đốm
- L70 25.000 giờ Giải pháp lâu dài tin cậy

Ứng dụng


- Chiếu sáng chung, trong nhà
- Bãi đỗ xe trong nhà, công nghiệp, cửa hàng, văn phòng, trường học
- Chiếu sáng dạng thanh ở khoảng cách xa

SmartBright LED Batten G2

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



SmartBright LED batten G2
BN012C middle



SmartBright LED batten G2
BN012C side

SmartBright LED Batten G2

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W
Loại chóa quang học	Góc rộng
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate dạng thanh
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK00
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	SDCM<6
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401806797	BN012C LED20/NW L1200 G2	4000 K	2.000 lm
911401806897	BN012C LED20/CW L1200 G2	6500 K	2.000 lm
911401807097	BN012C LED10/NW L600 G2	4000 K	1.000 lm
911401807197	BN012C LED10/CW L600 G2	6500 K	1.000 lm
911401807297	BN012C LED20/WW L1200 TH G2	3000 K	2.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401806797	BN012C LED20/NW L1200 G2	20 W
911401806897	BN012C LED20/CW L1200 G2	20 W
911401807097	BN012C LED10/NW L600 G2	10 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401807197	BN012C LED10/CW L600 G2	10 W
911401807297	BN012C LED20/WW L1200 TH G2	20 W

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép		Thử nghiệm sợi dây phát sáng
		+20 đến +35°C		
911401806797	BN012C LED20/NW L1200 G2	+20 đến +35°C		Nhiệt độ 750 °C, thời gian 5 giây
911401806897	BN012C LED20/CW L1200 G2	+20 đến +35°C		Nhiệt độ 650 °C, thời gian 5 giây
911401807097	BN012C LED10/NW L600 G2	+10 đến +35°C		Nhiệt độ 660 °C, thời gian 5 giây

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép		Thử nghiệm sợi dây phát sáng
		+10 đến +35°C		
911401807197	BN012C LED10/CW L600 G2	+10 đến +35°C		Nhiệt độ 660 °C, thời gian 5 giây
911401807297	BN012C LED20/WW L1200 TH G2	+20 đến +35°C		Nhiệt độ 650 °C, thời gian 5 giây

SmartBright LED Batten G2

