



LEDINAIRE – prostě skvělé LED

LEDINAIRE BN060C Batten

Řada Ledinaire obsahuje sortiment oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete. k dostání jsou obě verze – integrovaná (BN012C) i TLED (BN060C)

Výhody

- Kvalita s polehlivostí značky Philips
- Úspora energie
- Kompaktní design

Vlastnosti






- Integrovaná verze nebo verze s jedním nebo dvěma zdroji (včetně)
- Souvislá řada až z deseti svítidel
- Montážní příslušenství je součástí balení

Aplikace

- Celkové osvětlení
- Sklady
- Skryté osvětlení

LEDINAIRE BN060C Batten

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

LEDINAIRE BN060C Batten

Detaily o výrobku



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

LEDINAIRE BN060C Batten

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Velmi široký paprsek
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	–
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon (jmen.)	
		chromatičnosti (jmen.)	(nom.)	Světelný tok
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2 100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1 900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2 600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2 400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1 050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1 600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1 450 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Počáteční parametry (podle IEC)

LEDINAIRE BN060C Batten

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

