



Ledinaire – ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire Grundarmatur

Ledinaire serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Fordele

- Philips kvalitet og driftssikkerhed
- Energibesparende
- Kompakt design

Funktioner






- Fås som version med én eller to lyskilder (lyskilder medfølger)
- Lyslinje med op til to armaturer
- Monteringstilbehør medfølger

Anvendelsesområder

- Almen belysning
- Lagerhaller

Ledinaire Grundarmatur

Målskitse



Oplysninger om produktet



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

Oplysninger om produktet



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Meget bred stråle
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
		(nom.)	(nom.)	
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2.100 lm
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1.900 lm
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2.600 lm
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1.050 lm
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1.600 lm
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1.450 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	5 W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 W
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	10 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5

Ledinaire Grundarmatur

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

