



# Philips Ledinaire Regleta

## Ledinaire Regleta

La gama de regleta Ledinaire (BN021C) contiene una selección de luminarias LED de regleta de populares de serie que se suministran con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y flexible, con posibilidad de creación de líneas de luz.

### Beneficios

- Sustitución directa alumbrado convencional fluorescencia
- Ahorros energéticos por encima del 40%
- Consumos reducidos de entre 5W y 25W

### Características

- Regletas mini con tecnología Led
- Disponibles desde 300mm hasta 1.500mm
- Dos temperatura de color 3.000K y 4.000K
- Equipos y cableado pasante incluidos
- Buena reproducción cromática Ra>80

### Aplicaciones

- Foseados
- Vitrinas, estanterías y mostradores
- Ensamblaje de líneas de luz






# Ledinaire Regleta

## Versions



Ledinaire batten, BN021C,

## Plano de dimensiones



# Ledinaire Regleta

## Detalles del producto



Ledinaire batten, BN021C,  
Connection



Ledinaire batten, BN021C,  
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-  
line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-  
line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-  
line pin-to-pin

| Información general                           |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Driver incluido                               | Sí                                                     |
| Fuente de luz sustituible                     | No                                                     |
| Número de unidades de equipo                  | 1 unidad                                               |
| Datos técnicos de la luz                      |                                                        |
| Índice de reproducción cromática (IRC)        | >80                                                    |
| Tipo de óptica                                | Haz muy ancho                                          |
| Operativos y eléctricos                       |                                                        |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II                                     |
| Tensión de entrada                            | 220 a 240 V                                            |
| Line Frequency                                | 50 or 60 Hz                                            |
| Adecuado para conmutación aleatoria           | No aplicable                                           |
| Controles y regulación                        |                                                        |
| Regulable                                     | No                                                     |
| Nivel máximo de atenuación                    | No aplicable                                           |
| Mecánicos y de carcasa                        |                                                        |
| Color de la carcasa                           | Blanco                                                 |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02                                                   |
| Código de protección de entrada               | IP20                                                   |
| Aprobación y aplicación                       |                                                        |
| Rango de temperatura ambiente                 | -20 °C a +40 °C                                        |
| Marca CE                                      | Sí                                                     |
| Certificado ENEC                              | -                                                      |
| Marca de inflamabilidad                       | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Test del hilo incandescente                   | Temperatura 650 °C, duración 30 s                      |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                                        |
| Tolerancia de flujo luminoso                  | +/-10%                                                 |

Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name       | Temperatura de color  | Eficacia lumínica |                |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|            |                         | correlacionada (nom.) | (nominal) (nom.)  | Flujo luminoso |
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 4000 K                | 105 lm/W          | 2.100 lm       |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 3000 K                | 95 lm/W           | 1.900 lm       |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 4000 K                | 108 lm/W          | 2.600 lm       |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 3000 K                | 100 lm/W          | 2.400 lm       |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 4000 K                | 108 lm/W          | 540 lm         |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 3000 K                | 96 lm/W           | 480 lm         |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600  | 4000 K                | 105 lm/W          | 1.050 lm       |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600  | 3000 K                | 96 lm/W           | 960 lm         |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900  | 4000 K                | 107 lm/W          | 1.600 lm       |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900  | 3000 K                | 97 lm/W           | 1.450 lm       |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name       | Consumo de energía |
|------------|-------------------------|--------------------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 20 W               |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 20 W               |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 24 W               |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 24 W               |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 5 W                |

| Order Code | Full Product Name      | Consumo de energía |
|------------|------------------------|--------------------|
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300  | 5 W                |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600 | 10 W               |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600 | 10 W               |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900 | 15 W               |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900 | 15 W               |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| Order Code | Full Product Name       | Cromaticidad inicial |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |

| Order Code | Full Product Name       | Cromaticidad inicial |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |

Ledinaire Regleta

| Order Code | Full Product Name       | Cromaticidad inicial |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |

| Order Code | Full Product Name      | Cromaticidad inicial |
|------------|------------------------|----------------------|
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600 | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600 | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900 | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900 | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |

