



# Ledinaire Batten – jokapäivävisiin valaistusasennuksiin

## Ledinaire Batten

Ledinaire Batten -tuoteperhe (BN021C) kattaa valikoiman suosittuja, heti käyttövalmiita valaisimia. Ne mahdollistavat korkean Philips-laadun kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavien, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja joustavaa, ja tuotteista voi muodostaa valolinjan.

### Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Säästää energiaa
- Kompakti muotoilu
- Helppo ja joustava asennus, jonoliitännämahdollisuus

### Ominaisuudet

- Jopa kymmenen runkovalaisimen valorivi
- Sisältää asennustarvikkeet
- Saatavilla pituuksina 30 cm – 1,8 m
- 2 CCT: 3000 K, 4000 K

### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Varastotilat
- Nurkkavalistus






# Ledinaire Batten

## Versions



Ledinaire batten, BN021C,

## Mittapiirros



# Ledinaire Batten

## Tuotetiedot



Ledinaire batten, BN021C,  
Connection



Ledinaire batten, BN021C,  
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-  
line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-  
line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-  
line pin-to-pin

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Yleistä tietoa                         |                                                                   |
| Liitäntälaite mukana                   | Kyllä                                                             |
| Valonlähde vaihdettavissa              | Ei                                                                |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä             | 1 yksikkö                                                         |
| Valaistuksen tekniset tiedot           |                                                                   |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | >80                                                               |
| Optiikan tyyppi                        | Erittäin leveä keila                                              |
| Käyttö- ja sähkö tiedot                |                                                                   |
| Suojausluokka IEC                      | Suojausluokka II                                                  |
| Tulojännite                            | 220–240 V                                                         |
| Viivatiheys                            | 50 or 60 Hz                                                       |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään       | Ei sovellettavissa                                                |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys        |                                                                   |
| Himmennettävä                          | Ei                                                                |
| Enimmäishimmennystaso                  | Ei sovellettavissa                                                |
| Mekaaniset tiedot ja runko             |                                                                   |
| Kotelon väri                           | Valkoinen                                                         |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi        | IK02                                                              |
| Suojausluokan koodi                    | IP20                                                              |
| Merkinnät ja luokitukset               |                                                                   |
| Ympäristön lämpötila                   | –20...+40 °C                                                      |
| CE-merkintä                            | Kyllä                                                             |
| ENEC-merkintä                          | –                                                                 |
| Tulenarkuusmerkintä                    | Soveltuu<br>asennettavaksi<br>normaalisti<br>syttyville pinnoille |
| Hehkulankatesti                        | Lämpötila 650 °C,<br>kesto 30 s                                   |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) |                                                                   |
| Valovirran toleranssi                  | +/-10%                                                            |

Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name       | Värilämpötila (nim.) | Valotehokkuus (nimellinen) | Valovirta |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 911401842382 | BN021C LED20S/840 L1200 | 4000 K               | 105 lm/W                   | 2 100 lm  |
| 911401842482 | BN021C LED19S/830 L1200 | 3000 K               | 95 lm/W                    | 1 900 lm  |
| 911401842582 | BN021C LED25S/840 L1500 | 4000 K               | 108 lm/W                   | 2 600 lm  |
| 911401842682 | BN021C LED24S/830 L1500 | 3000 K               | 100 lm/W                   | 2 400 lm  |
| 911401841782 | BN021C LED5S/840 L300   | 4000 K               | 108 lm/W                   | 540 lm    |
| 911401841882 | BN021C LED5S/830 L300   | 3000 K               | 96 lm/W                    | 480 lm    |
| 911401841982 | BN021C LED10S/840 L600  | 4000 K               | 105 lm/W                   | 1 050 lm  |
| 911401842082 | BN021C LED10S/830 L600  | 3000 K               | 96 lm/W                    | 960 lm    |
| 911401842182 | BN021C LED15S/840 L900  | 4000 K               | 107 lm/W                   | 1 600 lm  |
| 911401842282 | BN021C LED14S/830 L900  | 3000 K               | 97 lm/W                    | 1 450 lm  |

Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name       | Virrankulutus |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 911401842382 | BN021C LED20S/840 L1200 | 20 W          |
| 911401842482 | BN021C LED19S/830 L1200 | 20 W          |
| 911401842582 | BN021C LED25S/840 L1500 | 24 W          |
| 911401842682 | BN021C LED24S/830 L1500 | 24 W          |
| 911401841782 | BN021C LED5S/840 L300   | 5 W           |

| Order Code   | Full Product Name      | Virrankulutus |
|--------------|------------------------|---------------|
| 911401841882 | BN021C LED5S/830 L300  | 5 W           |
| 911401841982 | BN021C LED10S/840 L600 | 10 W          |
| 911401842082 | BN021C LED10S/830 L600 | 10 W          |
| 911401842182 | BN021C LED15S/840 L900 | 15 W          |
| 911401842282 | BN021C LED14S/830 L900 | 15 W          |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| Order Code   | Full Product Name       | Alkuperäinen kromaattisuus |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 911401842382 | BN021C LED20S/840 L1200 | 0.38, 0.38, SDCM≤5         |
| 911401842482 | BN021C LED19S/830 L1200 | 0.43, 0.40, SDCM≤5         |

| Order Code   | Full Product Name       | Alkuperäinen kromaattisuus |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 911401842582 | BN021C LED25S/840 L1500 | 0.38, 0.38, SDCM≤5         |
| 911401842682 | BN021C LED24S/830 L1500 | 0.43, 0.40, SDCM≤5         |

# Ledinaire Batten

| Order Code   | Full Product Name      | Alkuperäinen kromaattisuus |
|--------------|------------------------|----------------------------|
| 911401841782 | BN021C LED5S/840 L300  | 0.38, 0.38, SDCM≤5         |
| 911401841882 | BN021C LED5S/830 L300  | 0.43, 0.40, SDCM≤5         |
| 911401841982 | BN021C LED10S/840 L600 | 0.38, 0.38, SDCM≤5         |

| Order Code   | Full Product Name      | Alkuperäinen kromaattisuus |
|--------------|------------------------|----------------------------|
| 911401842082 | BN021C LED10S/830 L600 | 0.43, 0.40, SDCM≤5         |
| 911401842182 | BN021C LED15S/840 L900 | 0.38, 0.38, SDCM≤5         |
| 911401842282 | BN021C LED14S/830 L900 | 0.43, 0.40, SDCM≤5         |

