



LEDINAIRE BN060C, szabadonsugárzó – egyszerűen nagyszerű LED

LEDINAIRE BN060C Batten

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

Szolgáltatások

- Egy- és két fényforrásos változatban kapható (tartalmazza a fényforrásokat)
- Akár tíz szabadonsugárzóból álló fénysáv
- Tartalmazza a tartozékokat a szereléshez

Alkalmazás

- Általános világítás
- Tárolóhelyiségek
- Rejtett világítás






LEDINAIRE BN060C Batten

Versions



Ledinaire batten, BN021C,

Méretezett rajza



LEDINAIRE BN060C Batten

Termék részletei



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin

LEDINAIRE BN060C Batten

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Nagyon széles sugárzási szög
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2 100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1 900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2 600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2 400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1 050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1 600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1 450 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

LEDINAIRE BN060C Batten

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

