



Belka oświetleniowa Ledinaire — po prostu świetne LED-y

Oprawa Ledinaire

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnek. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

Korzyści

- Nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo
- Przedłużona trwałość, oszczędność energii
- Możliwość wkomponowania w sztywną lub elastyczną linię świetlną

Cechy






- Dostępne dwie wersje: z jednym źródłem światła (1600lm) lub z dwoma (3200lm)
- Zawiera źródło światła Philips CorePro LEDtube (4000K)
- Możliwość tworzenia linii świetlnych (do 10 opraw)
- Opakowanie zawiera elementy montażowe

Zastosowanie

- Pomieszczenia techniczne
- Pomieszczenia magazynowe
- Oświetlenie wnek

Oprawa Ledinaire

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

Więcej o produkcie



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna	Strumień
		(Nom)	(znamionowa) (Nom)	Świetlny
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2 100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1 900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2 600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2 400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1 050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1 600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1 450 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

