



Philips Ledinaire Batten– för dina dagliga belysningsjobb, lätt att välja från hyllan och enkel att installera.

Ledinaire Batten

Ledinaire-serien (BN021C) omfattar ett urval av populära installationsfärdiga LED-armaturer med Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda. Ledinaire möjliggör enkel och flexibel installation, med möjlighet till att skapa ljusrader.

Fördelar

- Kvalitet och pålitlighet från Philips
- Energieffektiv
- Kompakt design
- Enkel och flexibel installation med möjlighet till linjeanslutning

Funktioner

- Ljusrad med upp till tio armaturer
- Monteringstillbehör ingår
- Finns i längder från 30 cm till 1,8 m
- 2 CCT: 3000K, 4000K

Ledinaire Batten

Användning





- Allmänbelysning
- Lagerrum
- Konturbelysning

Versions




Ledinaire batten, BN021C,

Måttskiss



Ledinaire Batten

Måttskiss



Produktinformation



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin

Ledinaire Batten

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Mycket bredstrålände ljusfördelning
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	Ljusutbyte (märkvärde)	
		färgtemperatur (Nom)	(nom)	Ljusflöde
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2 100 lm
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1 900 lm
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2 600 lm
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2 400 lm
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1 050 lm
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1 600 lm
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1 450 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	5 W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 W
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	10 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

