



Una forma más fácil de ahorrar más

Regleta LED Essential Smartbright

Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen calidad de luz y ahorros importantes en términos de energía y mantenimiento. Esta nueva gama de regletas LED puede utilizarse para reemplazar los listones tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es tan sencillo como un simple cambio

Beneficios

- Delgado y maleable, diseño integrado
- Para reemplazar la regleta T5 Essential TCH086/084
- Carcasa de policarbonato con un proceso de extrusión para PC
- La tapa de acabado semitransparente elimina completamente los puntos negros al cortarla
- Se pueden mezclar y combinar diferentes tipos; es flexible en grandes longitudes
- Conectores y accesorios compatibles con BN066C y TCH086 EV

Características

- Carcasa de extrusión de PC de una pieza, diseño integral de una pieza para ofrecer una mejor estética
- Casquillo transparente, permite una línea de luz continua sin puntos negros hasta de 10 piezas.
- CRI 80, SDCM < 7, 80 lm/W, calidad de luz superior combinada con un interesante ahorro de energía
- Perfil delgado, ideal para lámparas de escritorio y aplicaciones de iluminación de calas
- Casquillo delgado y estrecho, encaja más fácilmente en calas o estantes
- Luz uniforme, óptimo diseño óptico para garantizar la ausencia de manchas
- L70 20 mil horas, una solución confiable y duradera
- 4 tamaños, 3 colores, un mayor número de opciones para una fácil aplicación

Regleta LED Essential Smartbright

Aplicaciones









- Iluminación indirecta: estante, cala, caja retroiluminada, ambiental
- Iluminación directa: tienda de conveniencia, iluminación lineal de larga distancia

Versions



Essential SmartBright LED batten
G2 BN068C

Plano de dimensiones



Regleta LED Essential Smartbright

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato lineal
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK00
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	No
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 °C, duración de 5 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Cromaticidad inicial	SDCM<7
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401818497	BN068C LED3/CW L300 G2	6500 K	88 lm/W	300 lm
911401819197	BN068C LED9/NW L900 G2	4000 K	94 lm/W	900 lm
911401820297	BN068C LED3/CW L300 TH G2	6500 K	88 lm/W	300 lm
911401820497	BN068C LED3/WW L300 TH G2	3000 K	88 lm/W	300 lm
911401820597	BN068C LED6/CW L600 TH G2	6500 K	92 lm/W	600 lm
911401820697	BN068C LED6/NW L600 TH G2	4000 K	92 lm/W	600 lm
911401820797	BN068C LED6/WW L600 TH G2	3000 K	92 lm/W	600 lm
911401820897	BN068C LED9/CW L900 TH G2	6500 K	94 lm/W	900 lm
911401820997	BN068C LED9/NW L900 TH G2	4000 K	94 lm/W	900 lm
911401821097	BN068C LED9/WW L900 TH G2	3000 K	94 lm/W	900 lm
911401821197	BN068C LED12/CW L1200 TH G2	6500 K	92 lm/W	1.200 lm
911401821297	BN068C LED12/NW L1200 TH G2	4000 K	92 lm/W	1.200 lm
911401821397	BN068C LED12/WW L1200 TH G2	3000 K	92 lm/W	1.200 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401818497	BN068C LED3/CW L300 G2	3,4 W
911401819197	BN068C LED9/NW L900 G2	9,6 W
911401820297	BN068C LED3/CW L300 TH G2	3,4 W
911401820497	BN068C LED3/WW L300 TH G2	3,4 W
911401820597	BN068C LED6/CW L600 TH G2	6,5 W
911401820697	BN068C LED6/NW L600 TH G2	6,5 W
911401820797	BN068C LED6/WW L600 TH G2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401820897	BN068C LED9/CW L900 TH G2	9,6 W
911401820997	BN068C LED9/NW L900 TH G2	9,6 W
911401821097	BN068C LED9/WW L900 TH G2	9,6 W
911401821197	BN068C LED12/CW L1200 TH G2	13 W
911401821297	BN068C LED12/NW L1200 TH G2	13 W
911401821397	BN068C LED12/WW L1200 TH G2	13 W

Regleta LED Essential Smartbright

