



Простіший спосіб заощадити

Essential Smartbright LED Batten

Незалежно від того, чи йдеться про нову будівлю, чи про реконструкцію існуючого приміщення, клієнтам потрібні освітлювальні рішення, які забезпечують якість освітлення та суттєву економію щодо енергії та обслуговування. Цю нову лінійку світлодіодних рейкових світильників можна використовувати для заміни традиційних рейок люмінесцентними лампами. Процес вибору, встановлення та обслуговування дуже простий — це простий перехід

Переваги

- Тонкий і компактний, інтегрований дизайн
- На заміну T5 Essential Batten TCH086/O84
- Корпус із полікарбонату, що пройшов процес екструзії
- Напівпрозора заглушка повністю усуває чорну пляму в магістральному світильнику
- Різні типи можна комбінувати та поєднувати, моделі великої довжини є гнучкими
- Гнізда та аксесуари, сумісні з моделями BN066C і TCH086 EV

Характеристики



- Цілісний корпус із полікарбонатного (PC) профілю, єдиний інтегрований дизайн для кращого естетичного ефекту
- Прозора заглушка, забезпечує безперервну лінію освітлення без чорних плям (до 10 шт.)
- CRI 80, SDCM < 7, 80 лм/Вт, чудова якість світла в поєднанні з хорошою економією енергії
- Тонкий профіль, ідеально підходить для робочого освітлення / освітлення ніш
- Тонка і вузька заглушка, легше встановлюється в нішу або полицю
- Рівномірне світло, оптимальний оптичний дизайн, щоб уникнути плям
- 20 тис. годин (L70), надійне довговічне рішення
- 4 довжини, 3 кольори, збільшена кількість опцій для легкого застосування

Essential Smartbright LED Batten

Застосування

- Відбите світло: полиця, ніша, підсвітка, навколишнє середовище
- Скероване підсвічування: освітлення міні-маркетів, лінійне освітлення на великій відстані

Розміри



Essential Smartbright LED Batten

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Широкий промінь
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонат лінійний
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK00
Код захисту від проникнення	IP20
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Ні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 5 c
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	SDCM<7
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
911401818897	BN068C LED6/NW L600 G2	92 lm/W	600 lm
911401819197	BN068C LED9/NW L900 G2	94 lm/W	900 lm
911401819497	BN068C LED12/NW L1200 G2	92 lm/W	1 200 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401818897	BN068C LED6/NW L600 G2	6,5 W
911401819197	BN068C LED9/NW L900 G2	9,6 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401819497	BN068C LED12/NW L1200 G2	13 W

Essential Smartbright LED Batten

