

StreetSaver – kustannussäästöjä ja laatua

Toisen sukupolven StreetSaver

Vuonna 2015 voimaantulleiden EU-säännösten noudattamiseksi kuntien on korvattava kaikki elohopeaa valonlähteet sellaisiin valonlähteisiin, jotka eivät sisällä elohopeaa. Kunnilla ei kuitenkaan usein ole budjettivaroja tällaiseen suurimittaiseen vaihtoon, etenäkään näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Samaan aikaan kuntaviranomaisiin kohdistuu suuri paine energiansäästöön ja yötaivaan valosaasteen vähentämiseen (monissa elohopealamppuvalaisimissa on läpinäkyvä kupu, joka päästää valoa joka suuntaan). StreetSaver on edullinen, laadukas ratkaisu, jonka avulla kunnat voivat ratkaista kaikki nämä ongelmat kerralla vaihtamalla elohopea sisältävät valaisimet lediin – ja mikä tärkeintä, maltillisin kustannuksin.

Hyödyt

- Edullinen pylvään päähän asennettava LED-ratkaisu, hyvä suorituskyky
- Erittäin laadukas tuote ja kestävä muotoilu
- Pitkä käyttöikä keskitehoisen ledin ja 4 kV:n syöksyjännitesuojauksen ansiosta

Ominaisuudet

- Räättälöity ledimalli
- Alumiinirunko ja polykarbonaatista valmistettu tasolasi
- Liitäntä suoraan pylvään alaosaan 6 metrin kaapelilla

Käyttökohteet

- Pysäköintipaikat ja torit, jalankulkualueet
- Kauppakadut, pysäköintialueet
- Asuinalueet, puistot, kevyen liikenteen väylät


Toisen sukupolven StreetSaver

Versions



StreetSaver G2

Mittapiirros



Tuotetiedot

StreetSaver_G2-DPP.tif



Toisen sukupolven StreetSaver

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Symmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	27 W
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 4 kV (differentiaalitila) ja 4 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Mikrolinssioptiikka , akrylaattia
Kotelon väri	Alumiini ja harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

