

StreetSaver – a minőség élménye elérhető áron

StreetSaver gen2

A 2015-ben elfogadott EU-s szabályozásnak való megfeleléshez a városoknak minden higanyt tartalmazó kültéri fényforrást higanymentesre kell cserélniük. Az önkormányzatok azonban többnyire nem rendelkeznek az ilyen nagy csereprogramokat lefedő költségvetéssel – különösen a gazdasági megszorítások idején. Ugyanakkor hatalmas nyomás nehezedik rájuk, hogy energiát takarítsanak meg, és csökkentsék az éjszakai égbolt fényszennyezését (sok higanyalapú lámpatestnek átlátszó a burája, így minden irányba szórja a fényt). A StreetSaver megfizethető, magas minőségű megoldás, amely lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy felvegyék a harcot ezekkel a problémákkal úgy, hogy higanyalapú lámpatesteket LED-es rendszerekre cserélik le, költségkeretük túlterhelése nélkül.

Előnyök

- Elérhető árú, oszlopcsúcsra szerelhető LED-es megoldás remek világítási teljesítménnyel
- Kiváló minőség és robusztus kialakítás
- Megnövelt élettartam a közepes teljesítményű LED-eknek köszönhetően

Szolgáltatások


- LED-es technológiához kialakított lámpatestház
- Alumínium ház és polikarbonát bura
- Csatlakoztatás közvetlenül az oszlop aljánál a 6 m-es kábelnek köszönhetően

Alkalmazás

- Parkok, bevásárlóközpontok és sétálóutcák
- Ipari központok és parkolók
- Közterek

StreetSaver gen2

Méretezett rajza



Termék részletei

StreetSaver_G2-DPP.tif



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	-
A fényforrás színe	Semleges fehér
Kültéri optika típusa	Szimmetrikus
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	27 W
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 4 kV-os differenciál módusig és 4 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Mikrolencsés optika, akril
Ház színe	Alumínium és szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Technikai adatok

		Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
Order Code	Full Product Name			
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

		Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
Order Code	Full Product Name			
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

