

StreetSaver gen2

StreetSaver 2 gen.

Zgodnie z nowymi przepisami od 2015 r. nie będzie można używać lamp zawierających rtęć. Oznacza to również konieczność wymiany wszystkich opraw, w których montuje się takie źródła. Z drugiej strony liczba istniejących opraw jest ogromna, a władze miast zazwyczaj dysponują ograniczonymi budżetami na takie prace, szczególnie w trudnych ekonomicznie czasach. Jednocześnie te same władze stoją w obliczu rosnących nacisków na oszczędzanie energii i ograniczanie zjawiska zanieczyszczania nocnego nieba światłem (wiele opraw do lamp rtęciowych ma przezroczyste klosze, przez które rozpraszają światło na wszystkie strony). StreetSaver to przystępne cenowo i doskonałe jakościowo rozwiązanie. Z jego pomocą władze miast mogą w jednym ruchu rozwiązać wszystkie wymienione problemy, zastępując oprawy rtęciowe systemem opartym na technologii LED przy minimalnych nakładach finansowych.

Korzyści

- Rozwiązanie LED o przystępnej cenie i doskonałej jakości światła, dedykowane do montażu bezpośrednio na słupie
- Wysoka jakość i solidna konstrukcja
- Długi okres eksploatacji dzięki diodom LED średniej mocy i dodatkowej ochronie przeciwprzepięciowej

Cechy

- Konstrukcja przystosowana specjalnie do technologii LED
- Aluminiowy korpus i poliwęglanowy płaski klosz
- Przygotowana do podłączenia we wnęce słupowej dzięki dostarczanemu w komplecie 6 m kablowi

Zastosowanie

- Tereny mieszkaniowe
- Place i parki
- Strefy ruchu pieszych


StreetSaver 2 gen.

Wersje



StreetSaver G2

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

StreetSaver_G2-DPP.tif



StreetSaver 2 gen.

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna
Typ optyki zewnętrznej	Symetryczna
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	27 W
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu wspólnego
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Akrylowa optyka z mikrosoczewkami
Kolor Korpusu	Aluminiowy i szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

StreetSaver 2 gen.

