



Philips UrbanGlow LED Gen3: myk belysning for boligområder

UrbanGlow LED gen3

Philips UrbanGlow LED Gen3 er en elegant gatelysarmatur med rent design og stramme linjer. Den er utviklet av København-baserte Holscher Design og passer inn i både eldre byområder og nye boligområder, gangveier og parker. UrbanGlow LED Gen3 skiller seg ut både om dagen og etter mørkets frembrudd takket være den diskrete glødetoppen, som understreker lysarmaturens design og gir visuell belysning og sikkerhet. I denne tredje generasjonen har vi oppdatert designet med lav topp og slankere utforming. Lysarmaturen er også utstyrt med Philips round Ledgene for å sikre høyest mulig effektivitet og mest mulig lysfordeling for alle typer veier og stier. Systemet leveres også med en sateng-diffuser som tilbehør, som øker den visuelle komforten og reduserer blinding. UrbanGlow LED Gen3 er tilgjengelig i flere forskjellige fargetemperaturer. Glødetoppen er også utformet for å integrere vår dynamiske RGBW-tilkoblede topplys-løsning for bymerking og kommunikasjon. Og det beste av alt er at den nå er tilgjengelig med én eller to (systemklare) Zhaga-D4i SR-kontakter. Velg dette tilbehøret, så kan UrbanGlow LED Gen3 kombineres med kontroll- og belysningsprogramvare som Interact. I tillegg er alle utgaver av UrbanGlow LED Gen3 BPS368 identifiserbare takket være Signify Service-merkeappen. Du får umiddelbart tilgang til lysarmaturens konfigurasjon ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på lysarmaturen. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningselementer og reservedeler.

UrbanGlow LED gen3

Fordeler

- Stilig lysarmatur med en diskret, slank lysende topp i et moderne og rent design
- Et vakkert design med høy teknisk lysytelse og utmerket tilbehør for belysningskomfort
- Bymerking med tilbehør for statisk og dynamisk topp-lys i fargen du ønsker
- Fremtidssikker lysarmatur med Zhaga-D4i SR-kontakter for tilkobling av kontroller som Interact og sensorer



Funksjoner

- Behagelig design med en rund LED-plattform som følger lysarmaturens form
- Minimalt gjenskinn
- Valg av fargetemperaturer og fargegjengivelse for ulike omgivelser: 2200 K, 2700 K, 3000 K eller 4000 K
- Systemeffektivitet på opptil 137 lm/W
- Alternativer for statisk og dynamisk uplight (glødende effekt)
- 5 års standardgaranti (mulighet for utvidelse av garantien til 10 år)

Søknad

- Mindre boligområder
- Parkeringsplasser
- Gangområder, sykkelveier og parker

Målskisse



Produkt detaljer



UrbanGlow LED gen3 detail photo
SRT



UrbanGlow LED gen3 bottom
socket

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskildefarge	830 varmhvit
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Utendørs optikktype	Metronomis, middels spredning
Oppover lyseffektforhold	0,59
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Opal
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	10°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Produktdata	
Produktseriekode	BPS368

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	LED20
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	LED30
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB	LED40
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	LED30
919008636616	BPS368LED40/830II MD MDF GW CLODDF12/SRTB	LED40

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	1 579,5 lm
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	2 349 lm
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB	3 120 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	2 349 lm
919008636616	BPS368LED40/830II MD MDF GW CLODDF12/SRTB	3 120 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Surge Protection (Common/ Differential)
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	15,8 W	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	23,5 W	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Surge Protection (Common/ Differential)
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/ SRTB	32 W	differensiell modus og 10 kV i vanlig modus Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 8 kV i vanlig modus

UrbanGlow LED gen3

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Surge Protection (Common/ Differential)
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	23,5 W	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Surge Protection (Common/ Differential)
919008636616	BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/ SRTB	32 W	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 8 kV i vanlig modus

