



# Philips UrbanGlow LED Gen3: mjuk belysning för bostadsområden

## UrbanGlow LED gen3

Philips UrbanGlow LED Gen3 är en elegant gatuarmatur med stilren design och snäva linjer. Den har skapats av Köpenhamnsbaserade Holscher Design och passar i både äldre stadsområden och nyare bostadsområden, gångvägar och parker. UrbanGlow LED Gen3 sticker ut både dag- och kvällstid tack vare den diskreta glödtoppen som framhäver armaturens design och ger visuell belysning och säkerhet. För den här tredje generationen har vi uppdaterat designen med en låg topp och en slank design. Armaturen omfattar även Philips runda Ledgene som ger högsta möjliga effektivitet och bästa möjliga ljusfördelning för alla typer av vägar och gångar. Den har även med alternativet satinerad ljusspridare som ökar visuell komfort och minskar bländning. UrbanGlow LED Gen3 finns med ett urval av färgtemperaturer. Glödtoppen är utformad för att integrera med vår dynamiska RGBW-anslutna uppåtriktad lösning för stadsprofilering och kommunikation. Bäst av allt är att nu finns den med en eller två Zhaga-D4i SR-uttag (System Ready). Välj det här alternativet och UrbanGlow LED Gen3 är redo att para ihop med styrsystem och belysningsprogram som Interact. Dessutom är varje UrbanGlow LED Gen3 BPS368 unikt identifierbar med appen Signify Service Tag. Genom att skanna in en QR-kod som finns innanför luckan till stolpen eller direkt på armaturen, får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Det underlättar och snabbar på underhåll och programmering och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.

## UrbanGlow LED gen3

### Fördelar

- Elegant armatur med en diskret ljusstopp i ny modern, stilren design
- En vacker design med hög teknisk belysningsprestanda och utmärkta alternativ för belysningskomfort
- Stadsprofilering via tillval för statisk och dynamisk uppåtriktad belysning i valfri färg
- Framtidsklar armatur med Zhaga-D4i SR-uttag för anslutning med styrsystem och sensorer från Interact

### Funktioner

- Behaglig design med rund LED-plattform som följer armaturens form
- Minimal bländning
- Välj mellan färgtemperaturer och färgåtergivning för olika atmosfärer: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
- Effektivitet på upp till 137 lm/W
- Alternativ för statisk och dynamisk uppåtriktad belysning (glödande effekt)
- 5 års standardgaranti (möjlighet att förlänga upp till 10 år)

### Användning



- Mindre vägar i bostadsområden
- Parkeringar
- Promenadområden, cykelbanor och parker

### Versions



Urbanglow LED gen3 white  
product photo

### Måttskiss



# UrbanGlow LED gen3

## Produktinformation



Urbanglow LED gen3 detail photo  
SRT



UrbanGlow LED gen3 bottom  
socket

### Allmän information

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Driftdon ingår         | Ja      |
| Utbytbar ljuskälla     | Ja      |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet |
| Service tag            | Ja      |

### Ljusteknik

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Armaturens ljusfördelning         | -                                              |
| Ljuskällans färg                  | 830 varmvit                                    |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom)   | 3000 K                                         |
| Färgåtergivningsindex             | 80                                             |
| Optiktyp utomhus                  | Metronomis<br>medelstrålande<br>ljusfördelning |
| Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0,59                                           |

### Styrenheter och dimring

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimbar            | Ja  |
| Max. dimringsnivå | 10% |

### Mekanik och armaturhus

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Typ av optisk kåpa                   | Planglas   |
| Armaturhusets färg                   | Opaliserad |
| Skyddskod för mekanisk påverkan      | IK08       |
| Kod för kapslingsklass               | IP66       |
| Standardvinkel för sidoingång        | 0°         |
| Standardvinkel för stolptoppsmontage | 10°        |

### Användning och godkännande

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| CE-märkning                     | Ja |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | -  |

### Produktdata

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Produktfamiljaskod | BPS368 |
|--------------------|--------|

### Allmän information

| Order Code   | Full Product Name                        | Lampfamiljaskod |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|
| 919008636612 | BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K | LED20           |
| 919008636613 | BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K | LED30           |
| 919008636614 | BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB | LED40           |
| 919008636615 | BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12  | LED30           |
| 919008636616 | BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB | LED40           |

## Ljusteknik

| Order Code   | Full Product Name                        | Ljusflöde  |
|--------------|------------------------------------------|------------|
| 919008636612 | BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K | 1 579,5 lm |

| Order Code   | Full Product Name                        | Ljusflöde |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 919008636613 | BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K | 2 349 lm  |

## UrbanGlow LED gen3

| Order Code   | Full Product Name                        | Ljusflöde |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 919008636614 | BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB | 3 120 lm  |
| 919008636615 | BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12  | 2 349 lm  |

| Order Code   | Full Product Name                        | Ljusflöde |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 919008636616 | BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB | 3 120 lm  |

### Drift och elektricitet

| Order Code   | Full Product Name                               | Effektförbrukning | Surge Protection (Common/Differential)                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 919008636612 | BPS368 LED20/830 II<br>MDM GW CLODDF12<br>C10K  | 15,8 W            | Armatur med<br>överspänningsskydd upp<br>till 6 kV differentiallyäge<br>och 10 kV vanligt läge |
| 919008636613 | BPS368 LED30/830 II<br>MDM GW CLODDF12<br>C10K  | 23,5 W            | Armatur med<br>överspänningsskydd upp<br>till 6 kV differentiallyäge<br>och 10 kV vanligt läge |
| 919008636614 | BPS368 LED40/830II<br>MDM GW CLO-DDF12/<br>SRTB | 32 W              | Armatur med<br>överspänningsskydd upp<br>till 6 kV differentiallyäge<br>och 9 kV vanligt läge  |

| Order Code   | Full Product Name                              | Effektförbrukning | Surge Protection (Common/Differential)                                                         |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 919008636615 | BPS368 LED30/830 II<br>MDM DF GW CLO-<br>DDF12 | 23,5 W            | Armatur med<br>överspänningsskydd upp<br>till 6 kV differentiallyäge<br>och 10 kV vanligt läge |
| 919008636616 | BPS368LED40/830II<br>MDMDF GW<br>CLODDF12/SRTB | 32 W              | Armatur med<br>överspänningsskydd upp<br>till 6 kV differentiallyäge<br>och 9 kV vanligt läge  |

