



De Philips Metropole LED gen2: comfortabel, onopvallend licht in een discreet ontwerp

Metropole LED gen2

De Philips Metropole LED gen2 paaltoparmatuur is de perfecte oplossing voor een aantrekkelijke stedelijke omgeving. Het discrete ontwerp combineert comfort met onopvallende verlichting en geeft een plezierige, niet-verblindende zachte gloed voor een aangename sfeer in elke buitenruimte. De Philips Metropole is 25 jaar geleden ontworpen maar heeft een nieuw modern en minimalistisch design. De vernieuwde versie heeft een eigentijdse uitstraling en voldoet aan de behoeften van moderne steden. De Metropole LED gen2 is zo ontworpen dat er indirect, symmetrisch, niet-verblindend licht schijnt vanuit de verborgen lichtbron onder in de bowl. Het licht wordt naar beneden gericht door een topreflector. Dit vermindert lichtvervuiling en zorgt dat het licht precies daar schijnt waar het nodig is. De topreflector draagt ook bij aan een gelijkmatige lichtverdeling voor zacht, comfortabel licht zonder verblinding. Omwoners ondervinden geen hinder van licht uit de armatuur; er kan eenvoudig een louvre worden toegevoegd om strooilicht naar omliggende woningen te voorkomen. De Metropole LED gen2 is beschikbaar in warmere kleurtemperaturen die de verstoring van nachtdieren minimaliseren en de integriteit van de omgeving respecteren. De Metropole LED gen2 is ontworpen met het oog op de circulaire economie. De aluminium onderdelen zijn gemaakt van 88% gerecycled materiaal. De armatuur kan tijdens zijn levensduur worden opgewaardeerd en onderhouden. Aan het einde van de levensduur kan de armatuur worden gedemonteerd en kunnen de onderdelen worden gerecycled. De Metropole LED gen2 is ook voorzien van een Zhaga-D4i (ZD4i) systeemklare aansluitbus voor paaltop, waardoor deze compatibel is met geavanceerde lichtbeheersystemen zoals Interact voor extra energiebesparing.

Metropole LED gen2

Voordelen

- Zachte, comfortabele, niet-verblindende gloed
- Het strakke, minimalistische ontwerp past discreet in elke stedelijke omgeving
- De topreflector richt het licht naar beneden, voor het behoud van de donkere nachthemel
- Gemaakt van gerecycled aluminium met het oog op de circulaire economie

Kenmerken

- Indirect gegenereerd licht voor comfortabele verlichting met een zeer hoge verblindingsindexklasse (D6 met symmetrische lichtverdeling)
- De symmetrische lichtverdeling beperkt opwaartse lichtstraling tot 5,5%, waardoor de ULR 50% lager is vergeleken met andere indirect verlichte armaturen
- De verblindingsafscherming vermindert strooilicht voor omliggende woonwijken
- De aluminium onderdelen zijn gemaakt van 88% gerecyclede materialen. De beschikbare milieuproductverklaring geeft informatie over de impact van gerecyclede materialen
- Levensduur tot 100.000 uur bij L90B10
- Verkrijgbaar met de Zhaga-D4i (ZD4i) systeemklare aansluitbus voor paaltop, geschikt voor koppeling met geavanceerde lichtbeheersystemen zoals Interact
- Rendement tot 118 lm/W

Toepassing

- Parken en pleinen
- Straten in woonwijken
- Fiets- en voetpaden
- Open ruimten en pleinen

Versions




Metropole LED gen2 with glare shield



Metropole LED gen2

Metropole LED gen2

Maatschets



Productgegevens



Metropole LED gen2



Metropole LED gen2

Metropole LED gen2

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelspreiding armatuur	130°
Kleur lichtbron	830 warmwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaalmodus en 10 kV met normale modus
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Kleur behuizing	Helder
IK-classificatie	IK10
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Productgegevens	
Code productfamilie	BPS430

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8720169131705	BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K	LED25
8720169131903	BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K	LED35

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Type optiek		Lichtvervuiling
		Lichtstroom	buiten	naar boven (ULR)
8720169131705	BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K	1.315 lm	Asymmetrisch	0,075


Order Code	Full Product Name	Type optiek		Lichtvervuiling
		Lichtstroom	buiten	naar boven (ULR)
8720169131903	BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K	2.387 lm	Symmetrisch	0,048

Metropole LED gen2

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169131705	BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K	15,8 W	8720169131903	BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K	22 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BPS430I -
919008636823

