



Philips Metropole LED gen2: komfortabelt, diskré lys i en diskret design

Metropole LED gen2

Philips Metropole LED gen2 post-top-armatur er den perfekte løsningen for å skape et innbydende bymiljø. Den kombinerer belysningskomfort med diskret design og avgir en behagelig, myk glød uten blinding som skaper god atmosfære i alle utendørsområder. Philips Metropole ble opprinnelig designet for 25 år siden, og har blitt forynget med et moderne og minimalistisk design. Den nye versjonen har et moderne utseende som møter behovene til dagens byer og tettsteder. Metropole LED gen2 er designet for å avgi indirekte, symmetrisk, blendingsfritt lys fra lyskilden som er skjult i bunnen av kulen. Lyset rettes nedover av en toppreflektor, noe som reduserer lysforurensning og sikrer at lyset rettes akkurat dit det trengs.

Toppreflektoren bidrar også til jevn spredning av mykt, behagelig lys uten blinding. Beboere vil ikke bli forstyrret av lys som sendes ut fra armaturen, ettersom et lamellspjeld enkelt kan legges til for å forhindre at lys søles inn i boliger i nærheten. Metropole LED gen2 er tilgjengelig i varmere fargetemperaturer som minimerer forstyrrelser av nattlige dyreliv og respekterer integriteten til det omgivende miljøet. Metropole LED gen2 er designet med tanke på sirkulær økonomi. Aluminiumsdeler er laget av 88 % resirkulert materiale. Armaturen kan oppgraderes og vedlikeholdes i løpet av levetiden. Ved slutten av levetiden kan armaturen demonteres og deler resirkuleres. Metropole LED gen2 har også en topp Zhaga-D4i (ZD4i) systemklar stikkontakt, noe som gjør den kompatibel med avanserte lysstyringssystemer som Interact for økte energibesparelser.

Metropole LED gen2

Fordeler

- Myk og behagelig glød uten blanding
- Ren, minimalistisk design som smelter diskret inn i ethvert bymiljø
- Toppreflektor retter lyset nedover, og bidrar til å bevare den mørke nattehimmelen
- Designet med den sirkulære økonomien i tankene ved bruk av resirkulert aluminium

Funksjoner

- Indirekte lysgenerering gir behagelig lys med en svært høy blendingsindeksklasse (D6 ved bruk av symmetrisk fordeling)
- Den symmetriske fordelingen reduserer lyseffekten oppover til 5,5 % med 50 % reduksjon av ULR sammenlignet med andre armaturer med indirekte belysning
- Blendingsbeskyttelsen reduserer lyslekkasje og skåner boligområder i nærheten
- Aluminiumsdeler laget av 88 % resirkulerte materialer. EPD er tilgjengelig for å vise effekten av resirkulerte materialer
- Levetid på opptil 100 000 timer ved L90B10
- Tilgjengelig med systemklar Zhaga-D4i-kontakt (ZD4i) på toppen, klar til paring med avanserte lysstyringssystemer som Interact
- Systemeffektivitet på opptil 118 lm/W

Søknad

- Parker og torg
- Boliggater
- Sykkel- og gangveier
- Åpne plasser og torg

Versions



Metropole LED gen2 can be paired with Interact




Metropole LED gen2 with glare shield



Metropole LED gen2

Metropole LED gen2

Målskisse



Produkt detaljer



Metropole LED gen2 with Interact node



Metropole LED gen2



Metropole LED gen2 with Zhaga socket



Metropole LED gen2

Metropole LED gen2

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	130°
Lyskildefarge	830 varmhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Innfatningsfarge	Klar
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Produktdata	
Produktseriekode	BPS430

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
919008636827	BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K	LED35
919008636803	BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K	LED25
919008636823	BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K	LED35

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Utendørs		Oppover
		Lysytelse	optikktype	
919008636827	BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K	2 387 lm	Symmetrisk	0,048
919008636803	BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K	1 315 lm	Asymmetrisk	0,075

Order Code	Full Product Name	Utendørs		Oppover
		Lysytelse	optikktype	
919008636823	BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K	2 387 lm	Symmetrisk	0,048

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008636827	BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K	21,8 W

Metropole LED gen2



Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008636803	BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K	15,8 W
919008636823	BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K	22 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
919008636827	BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K	IK09
919008636803	BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K	IK10

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
919008636823	BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K	IK10

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BPS430I - 919008636823

Polar Normal (separate) - BPS430I - 919008636827

