




# SmartBright Solar Hepsi Bir Arada Yol - BRC010 Metal

## SmartBright Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Yürüyüş Yolu Aydınlatması

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili sokak ışığı. Metal muhafaza, Duvar montaj kiti seçeneği. Mikrodalga tabanlı hareket sensörü

### Faydaları

- Metal muhafaza
- Mikrodalga sensörü
- Darbe ve titreşime dayanıklı
- Uzaktan kumanda
- Kolay kurulum ve bakım

### Özellikler

- Aydınlatma profilini seçmek için uzaktan kumanda
- Duvara montaj kiti seçeneği mevcuttur
- Pil performansını en üst düzeye çıkarmak için 165 lm/Watt'a kadar yüksek aydınlatma verimi
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için mikrodalga sensörü

### Uygulama


- Yaya yolları, Konut alanları, Endüstriyel kampüs alanları, Uzak bölgeler, Manzaralı noktalar

### Güvenlik ve uyarılar


- Bu armatürün 4 metreden daha yükseğe monte edilmesi önerilmez.
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için mikrodalga sensörüyle birlikte fabrikada ayarlanan karartma profili.

# SmartBright Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Yürüyüş Yolu Aydınlatması


## Versions



Solar Pathway Light




Solar Pathway Light



Solar Pathway Light

## Boyutlu çizim



| TYPE   | W(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1000lm | 187   | 281   | 64    | 38    |
| 2000lm | 187   | 397   | 64    | 48    |
| 4000lm | 225   | 515   | 64    | 48    |

# SmartBright Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Yürüyüş Yolu Aydınlatması

## Işık Teknik Ayrıntıları

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 6500 K |
| Renk oluşturma dizini (CRI)    | 70     |

## Çalıştırma ve Elektrik

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Pil şarj ve deşarj döngüleri | 1000          |
| Pil tipi                     | LiFePO4       |
| Pil voltajı                  | 3.2 V         |
| Şebeke bağlantı tipi         | Şebeke dışı   |
| Panel tipi                   | Çok kristalli |
| Panel voltajı                | 4.5 V         |

## Kontroller ve Dim Etme

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Dim Edilebilir         | Hayır           |
| Yapılandırılabilirlik  | Yapılandırılmaz |
| Solar dim etme profili | Pre-configured  |

## Mekanik ve Muhafaza

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Pil konumu                   | In built    |
| Muhafaza Rengi               | Gümüş Grisi |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65        |
| Genel yükseklik              | 60 mm       |

## Onay ve Uygulama

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 °C ila 45 °C |
|-------------------------|----------------|

## Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name            | Pil amper saat | Panel tepe gücü |
|------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 75770799   | BRC010 M LED40/765 solar Pro | 18 Ah          | 15 W            |
| 75768499   | BRC010 M LED10/765 solar Pro | 6 Ah           | 6 W             |
| 75769199   | BRC010 M LED20/765 solar Pro | 12 Ah          | 10 W            |

## Mekanik ve Muhafaza

| Order Code | Full Product Name            | Toplam uzunluk | Genel genişlik | Order Code | Full Product Name            | Toplam uzunluk | Genel genişlik |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 75770799   | BRC010 M LED40/765 solar Pro | 511 mm         | 221 mm         | 75769199   | BRC010 M LED20/765 solar Pro | 393 mm         | 183 mm         |
| 75768499   | BRC010 M LED10/765 solar Pro | 273 mm         | 183 mm         |            |                              |                |                |

