



Philips CoreLine Malaga LED - til ethvert projekt, hvor belysningen er i fokus

CoreLine Malaga Vejarmatur

Philips CoreLine Malaga LED-serien består af to størrelser armaturer til gadebelysning i byer. Begge har en Philips LED-motor som lyskilde og en Philips Xitanium driver – en kombination, der resulterer i energibesparelser på 50 %. CoreLine Malaga LED er designet til at være så effektiv som muligt. Den leverer samme ydeevne som de SON-T 50, 70, 100 og 150 W armaturerne, som den erstatter. Samtidigt leverer den de rette mængde lys på det rette sted. Da LED-lysmotoren i CoreLine Malaga LED vil holde i hele armaturets levetid, vil den derudover også returnere din investering ved blot at spare på de mange pæreudskiftninger som kræves med SON-T. Med sin udvidede forskruningsfunktion er CoreLine Malaga LED-armaturet nemt at installere uden at skulle åbne armaturet for at tilslutte strømkablet. Om nødvendigt, kan det flade glasdæksel fjernes for at give adgang til driveren med henblik på vedligeholdelse. Specialversioner af Malaga-belysning fås med ekstraudstyr. Disse fremstilles dog kun på bestilling og har en længere leveringstid. Ekstraudstyret inkluderer: bredstrålende (DW) optik, ekstra enhed til sikring mod spændingsudsving (10 kV), maling som beskytter mod havesalt, Micro Mini Pro-fotocelle 35 Lux, en indbygget (glas) 6A-sikring og et 3 meter eksternt løst lederkabel (H07RN-F). Disse muligheder kan ikke altid kombineres med hinanden. Kontakt din Philips-partner for yderligere vejledning.

CoreLine Malaga Vejarmatur

Fordele

- Pålidelig kvalitet: aluminiumsstøbt armaturhus, hærdet planglas
- Nemt investeringsafkast: færre lampeudskiftninger (end SON-T), hvilket sparer på omkostningerne, plus 50 % energibesparelser, der reducerer de årlige driftsomkostninger
- Holdbar drift (IP65, IK08)
- Nem vedligeholdelse, installation og reservedelsinformation med Signify Service tag (unik QR-identifikation)

Funktioner

- Direkte, 1:1 erstatning for SON-T-lamper i vejbelysning, gadebelysning og bybelysning.
- Robust design med Philips standardiseret LED-lysplatform og Philips Xitanium udendørs driver med et fast lysudbytte.
- Nem installation med forlænget forskrunding - ingen grund til at åbne armaturet.
- 100.000 timers levetid L70 (eller 75.000 timer L80) ved $T_q +25^{\circ}C$.
- 5 års garanti

Anvendelsesområder

- Parkeringspladser
- Industriområder
- Offentlig transport såsom bus- eller letbanestoppesteder







Versions



CoreLine Malaga LED-BRP101

CoreLine Malaga LED-BRP102

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, middel
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsvin g op til 4 kV differentialtilstand og 4 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910925869858	BRP101 LED44/740 II DM MSP	LED44
910925869872	BRP102 LED103/730 II DM MSP	LED103

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
910925869858	BRP101 LED44/740 II DM MSP	740 Neutral hvid	4000 K	3.784 lm
910925869872	BRP102 LED103/730 II DM MSP	730 Varm hvid	3000 K	9.240 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925869858	BRP101 LED44/740 II DM MSP	25 W

CoreLine Malaga Vejarmatur

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925869872	BRP102 LED103/730 II DM MSP	69 W

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925869858	BRP101 LED44/740 II DM MSP	BRP101

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925869872	BRP102 LED103/730 II DM MSP	BRP102

