



Безпечний і надійний

BRP121

Цей світильник для доріжок від Philips довго служить, потребує мінімального обслуговування й має найкращі технічні характеристики для професійного вирішення поширених задач, пов'язаних з освітленням. Ви можете розраховувати на надійність цього виробу.

Переваги

- Надійна конструкція: відповідає актуальним стандартам безпеки й продуктивності.
- Економія енергії: ефективність 140 лм/Вт забезпечує значну економію енергії порівняно зі звичайним вуличним освітленням.
- Унікальне оформлення: великий цільний алюмінієвий корпус, вилитий під тиском, з розсіювальною кришкою, що запобігає засліпленню.

Характеристики

- З CCT: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Повний діапазон: 30/50/70/80/100 Вт
- Висока ефективність: 140 лм/Вт
- IP65 / IK08
- Вертикальна й горизонтальна стійка з тією самою опорою
- Строк служби: 30 тис. годин за навколишньої температури 35 °C
- Відповідність: CQC/CB/EMC

Застосування

- Зручність/Безпека/Ландшафти/Площі/Автостоянки/Архітектурне освітлення

BRP121

Версії



Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2




Essential Smartbright Pathway gen2


Розміри




BRP121 70W



BRP121 50W



BRP121 30W



BRP121 80&100W

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Розподільна коробка	ЕВ
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	≥70
Кількість джерел світла	1
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	-
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Лінза
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65
Затвердження й застосування	
Знак СЕ	Ні
Позначка займистості	-
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна	
			температура (ном.)	Світловий потік
911401867387	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K	11 200 lm
911401866287	BRP121 G2 LED140/NW 100W 220-240V	740 нейтральний білий	4000 K	14 000 lm
911401867087	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K	9 450 lm
911401866887	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K	7 000 lm
911401866487	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM	730 теплий білий	3000 K	4 050 lm
911401866587	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K	4 050 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401867387	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V GM	80 W
911401866287	BRP121 G2 LED140/NW 100W 220-240V	100 W
911401867087	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM	70 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401866887	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM	50 W
911401866487	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM	30 W
911401866587	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V GM	30 W

