



Відмінне рішення для освітлення доріг

StreetStar Gen2

StreetStar Gen2 робить вуличне освітлення вигідним завдяки своїй енергоефективності, економічності, а також тонкій але міцній конструкції. Це ідеальний варіант для муніципалітетів і підприємств, які шукають надійне та довговічне освітлювальне рішення. StreetStar Gen2 пропонує неперевершену цінність і продуктивність.

Переваги

- Оптимальне енергозбереження: висока ефективність для економії електроенергії та екологічності
- Легкий монтаж: легка адаптована втулка
- Міцний і надійний: якісні компоненти в поєднанні з міцним дизайном
- Доступний: насолоджуйтеся перевагами енергозбереження ЗАРАЗ

Характеристики

- Енергоефективність: 140 лм/Вт для NW
- Просте та гнучке кріплення: регульований бічний вхід і верхівка щогли з попередньо підключеним кабелем
- Тонка та міцна конструкція: литий алюміній
- Легке очищення та обслуговування: скляна передня кришка
- Професійний дизайн освітлення

Застосування

- Житлові та сполучні дороги
- Автомагістралі
- Міські дороги та стоянки
- Приміські дороги та стежки

Версії




StreetStar Gen2

StreetStar Gen2


StreetStar Gen2

StreetStar Gen2


Розміри




BRP241 30W




BRP244 90W - 120W




BRP242 40W - 50W



BRP243 60W - 80W



BRP245 130W - 150W



BRP246 160W - 200W

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Розподільна коробка	ЕВ
Світлотехнічні	
Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	≥70
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Фіксовано
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Гартоване скло
Колір корпусу	RAL7040
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	-

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
911401868987	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	9 800 lm
911401869087	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	11 200 lm
911401868887	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	7 000 lm
911401868787	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	4 200 lm
911401869187	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	14 000 lm
911401869287	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	16 800 lm
911401869487	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU	25 200 lm
911401869587	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU	28 000 lm
911401869387	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU	21 000 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401868987	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	70 W
911401869087	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	80 W
911401868887	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	50 W
911401868787	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	30 W
911401869187	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	100 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401869287	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	120 W
911401869487	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU	180 W
911401869587	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU	200 W
911401869387	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU	150 W

