



Yolları daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirin.

GreenVision Xceed Gen2

Sürdürülebilirlik, vatandaşların iyiliği ve bağlantı tüm dünyadaki şehirler arasında görülen farklılaştırma oyununun temel oyuncularındır. Bu hedeflere ulaşmanın bir yolu da aydınlatmadır. Sokak ve caddeleri aydınlatmak hızlıca büyüyen kent ortamlarımızın konforunu ve genel güvenliğini iyileştirir. GreenVision Xceed Gen2 ürünümüz sokak ve caddelerinizde yeterli aydınlatma sağlayan ekonomik bir LED yol aydınlatması çözümüdür. Signify GreenVision Xceed Gen2 ürün ailesi, şehrinize kentsel alanlar, otoyollar ve kırsal bölgelerde her yere kurulabilecek esnek bir aydınlatma sistemi sağlar. Aydınlatma armatürlerimiz tüm uygulama alanlarında en uygun ışığı sunar. GreenVision Xceed Gen2 bağlanmaya ve akıllı şehir ekosistemiyle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeni GreenVision Xceed Gen2 ürün yelpazesi, doğru ışığı seçmek amacıyla şehir aydınlatma departmanlarına daha da fazla kontrol sağlamak üzere genişletilmiştir.

Faydaları

- Uzun kullanım ömrüyle sağlam ve güvenilir
- Şık, kanatsız tasarım
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her aydınlatma armatürünü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı bir tanımlama sistemidir.

Özellikler


- Sistem verimi 140 lm/W $\pm$ %10
- Ta 35 °C'de 100.000 saatlik uzun kullanım ömrü L70
- 10 kV veya 15 kV Ani Akım Korumalı Cihaz ile

GreenVision Xceed Gen2

Uygulama

- Yaya kategorisi yollar (P1-P6)
- Araç kategorisi yollar (M1-M6)
- Trafik yolları ve ana erişim yolu
- Kentsel alanlar ve konut alanı

Boyutlu çizim



GreenVision Xceed Gen2

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
-----------------------------	-----

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk	
			Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
72468600	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	38.600 lm
72427300	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	31.500 lm
52045500	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	28.000 lm
72469300	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	26.800 lm
72382500	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	24.300 lm
72412900	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	22.000 lm
72415000	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	23.200 lm
72472300	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	21.000 lm
72398600	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	14.500 lm
54603500	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	13.300 lm
72383200	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	12.200 lm
52041700	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	9.900 lm
72453200	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	8.700 lm
52035600	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	13.800 lm
52033200	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	12.700 lm
72436500	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	8.300 lm
72385600	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	7.500 lm
72374000	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	7.100 lm
72425900	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	19.300 lm
72455600	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	18.400 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72468600	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	280 W	72383200	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	85 W
72427300	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W	52041700	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
52045500	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W	72453200	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W
72469300	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	190 W	52035600	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	105 W
72382500	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W	52033200	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	95 W
72412900	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W	72436500	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	60 W
72415000	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	175 W	72385600	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
72472300	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	160 W	72374000	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
72398600	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W	72425900	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
54603500	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	95 W	72455600	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	140 W

