



Iluminación vial LED fácilmente compatible con transformadores

RoadFlair ECO

RoadFlair ECO es un producto de iluminación vial de diseño totalmente nuevo destinado a satisfacer las necesidades de los clientes en todos los aspectos, incluida una alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad, un diseño estético que le da una forma y apariencia agradables, materiales y componentes de alta calidad para la confiabilidad del producto y una larga duración, elementos ópticos profesionales para el cumplimiento de diversas aplicaciones, regulación de la luz e interfaz de control del sistema para mejorar las operaciones municipales y ofrecer características preparadas para el futuro. El precio competitivo de RoadFlair ECO ayudaría a acelerar la transformación del alumbrado público mediante LED, hacia una sociedad más sostenible y una ciudad más inteligente.

Beneficios

- Eficacia de gran flujo luminoso y bajo consumo
- Calidad y confiabilidad sólidas
- Elementos ópticos profesionales para diversas aplicaciones viales
- Interfaz de control para la compatibilidad del sistema
- Alternativa LED económica a las farolas convencionales

Características

- Dos tipos de carcasas que cubren hasta 18 klm
- Típico 150 lm/W, alta eficacia lumínica para ahorrar energía
- Calidad y confiabilidad sólidas, vida útil de 100,000 horas
- Óptica profesional para aplicaciones en carretera.
- Interfaz de atenuación de 1-10 V para compatibilidad del sistema

RoadFlair ECO

Aplicaciones

- Cruce peatonal
- Caminos residenciales
- Cruces
- Autopistas

Versions





Road Flair Eco



Road Flair Eco

Plano de dimensiones



Información general	
Controlador incluido	Sí
Equipo	-
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	70
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/ cubierta de policarbonato, resistente a UV
Color de la carcasa	RAL7040
Código de protección de impacto mec.	IK08
Código de protección de ingreso	IP66
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	-

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada	
			(nominal)	Flujo luminoso
911401648409	BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 P5	730 blanco cálido	3000 K	7,300 lm
911401647809	BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 P5	740 blanco neutro	4000 K	18,100 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401648409	BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 P5	50 W	911401647809	BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 P5	120 W

