

Daha aydınlık sokaklar için sade ışıklar

RoadFlair Pro

Belediyeler, enerji fiyatlarındaki artışların bütçeler üzerindeki baskıyı artırmasıyla enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Sokak aydınlatması önemli miktarda enerji tüketir, dolayısıyla enerji tasarruflu LED sokak lambalarına yönelik geniş çaplı iyileştirmeler, şehirlerin maliyet tasarrufu çabaları açısından temel öneme sahiptir. RoadFlair Pro; verimi, güvenliği ve işlevselliği en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmek için yükseltildi. En güzel yanı da RoadFlair Pro, şehir sokaklarında çekici estetiğini koruyan, akıcı bir tasarıma sahip. Bu sokak lambaları sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda mükemmel performans da sunar. Geleceğe yönelik teknoloji, yüksek verimlilik (160 lm/W ve 200 lm/W), yenilikçi tasarım ve akıllı bağlantı özelliklerini, sokağınızı daha parlak ve daha iyi gösteren bir lambada bir araya getirir.

Faydaları

- Yüksek verim
- Çekici ve sürdürülebilir tasarım
- Bağlantılı ve sisteme hazır
- Daha yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
- Dünya standartlarında fotometrik tasarım
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her aydınlatma armatürünü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı bir tanımlama sistemidir.

RoadFlair Pro

Özellikler

- 170+ lm/W sistem verimi (300 W'a kadar)
- 200 lm/W sistem verimi (100 W'a kadar)
- Ta 35 °C'de 100.000 saatlik uzun kullanım ömrü L80
- 10 kV veya 15 kV Ani Akım Korumalı Cihaz ile
- Aydınlatma yönetim sistemleri ve sensörlerle eşleştirilmeye hazır


Uygulama

- Otoyollar, kent içi ana yollar, bulvarlar ve caddeler, göbekler, yaya geçitleri
- Konut alanları, ara sokaklar, meydanlar, parklar, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları
- Otopark alanları, endüstriyel alanlar, benzin istasyonları, tren bakım istasyonları, havaalanları, limanlar, su kanalları

Versions



Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Şeffaf kubbe
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
73598900	BRP591 LED23/NW 15W DWP II PSD P7L8ANZ	2.300 lm
73596500	BRP593 LED61/NW 35W DWP3 II PSD P7L8ANZ	6.100 lm
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	13.000 lm
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	19.500 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
73598900	BRP591 LED23/NW 15W DWP II PSD P7L8ANZ	13 W
73596500	BRP593 LED61/NW 35W DWP3 II PSD P7L8ANZ	34 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	65 W
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	100 W

