



Quebec LED – új mérce a kültéri világításban

Quebec LED

A Quebec LED egy elegáns lámpatest a lakóövezeti utcák és járdák, parkok és más városi terek megvilágítására. A termék része egy energiatakarékos, nagy teljesítményű optikával felszerelt LED modul, jellemzőiben azonban nem tér el az eredeti Quebec lámpatesttől. Emellett többféle bura és felszerelési lehetőség is választható hozzá. Mindezek együttevén olyan rugalmas megoldássá teszik a Quebec LED-et, amely mindennemű elvárásnak megfelel.

Előnyök

- Időtálló, elegáns forma
- Szerszám nélküli karbantartás
- LEDGine O LED modul, korábbi megoldásokba való beillesztéshez is

Szolgáltatások

- Rendkívül energiatakarékos és sokféle fényerő-szabályozási lehetőséget kínáló LED-es lámpatest
- Magas hatásfokú optikák széles választéka közút- vagy térvilágításhoz
- Rugalmas felszerelhetőség: oszlopcsúcsra történő, oszlopkarra, duplakaros vagy fali rögzítés
- Átlátszó vagy opál síküveg, illetve opál polikarbonát burák választéka

Alkalmazás


- Lakóövezeti utcák, gyalogos útvonalak, parkok és játszóterek, parkolók
- Városközpontok: mellékutcák, járdák, terek és parkok, buszpályaudvarok, parkolók
- Magánüzemeltetésű területek, pl. vidámparkok vagy állatkertek

Versions



BRP775 Quebec LED

Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	23° - 8° x 152°
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Kültéri optika típusa	Széles fényeloszlás – DW50
Felfelé irányuló fényhányados	0,03
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Szabványos túlfeszültség- védelmi szint
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	25%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síkűveg
Ház színe	Fekete
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 óra vetítve	0,5 %

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED16
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED49
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED16
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED49

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	1 328 lm
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	4 018 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	1 328 lm
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	4 018 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	10,4 W
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	10,4 W
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	30,5 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Szabványos	Normál
		dőlésszög oldalsó bevezetésénél	dőlésszögű oszlopfej
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	-	5°
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	-	5°




Order Code	Full Product Name	Szabványos	Normál
		dőlésszög oldalsó bevezetésénél	dőlésszögű oszlopfej
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0°	-
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0°	-

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023481

Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023482

Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023483



Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023480

