



Quebec LED – hög standard

Quebec LED

Quebec LED är en stilren armatur för belysning av bostadsområden, gångvägar, gågator, parker och andra offentliga utrymmen i städer. Armaturen har en energieffektiv LED-enhet, optik med hög prestanda och den nya designen matchar den ursprungliga Quebec-armaturen perfekt. Välj mellan olika kupor och monteringsalternativ för större designfrihet. Philips Quebec LED är en mångsidig armatur som lämpar sig för allra flesta belysningsprojekt.

Fördelar

- Tidlös och stilren design
- Verktygsfritt underhåll
- LED-enhet, även för retrofit installation

Funktioner

- LED-armatur med hög energieffektivitet och flexibla dimningsalternativ
- Stort urval av optik med hög prestanda för ljusfördelning till antingen väg- eller områdesbelysning
- Flexibel installation: stolptopp, ingång från sidan, dubbel stolptopp eller väggmontage
- Urval av klart eller frostat plant glas eller opaliserad polykarbonatkupa


Användning

- Gator i bostadsområden, gångvägar, gågator, parker och lekplatser, parkeringsplatser
- Stadskärnor: sidogator, gångvägar, torg och parker, kollektivtrafik, parkeringsplatser
- Privata områden, t.ex. nöjesparker och djurparker

Versions



Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Svart
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300023476	BRP775 LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF	LED30
912300023479	BRP776 LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF	LED22

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad					
Product		Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur		Product		Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
912300023476	BRP775	26° - 7° x 157°	740	4000 K	70	912300023479	BRP776	17° - 5° x 132°	830	3000 K	80
	LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF		neutralvit				LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF		varmvit		

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp	utomhus
912300023476	BRP775 LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF	2 610 lm	Smalstrålande	ljusfördelning 10

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp	utomhus
912300023479	BRP776 LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF	1 848 lm	Extra Bredstrålande	ljusfördelning 50

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300023476	BRP775 LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF	18,6 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300023479	BRP776 LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF	18,2 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Standardvinkel för sidoingång	Standardvinkel för stolptoppsmontage
912300023476	BRP775 LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF	-	5°



Order Code	Full Product Name	Standardvinkel för sidoingång	Standardvinkel för stolptoppsmontage
912300023479	BRP776 LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF	0°	-

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300023476	BRP775 LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF	BRP775

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300023479	BRP776 LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF	BRP776

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BRP775I -
912300023476

Polar Normal (separate) - BRP776I -
912300023479

