



Ikonisk design, klar til at deltage i dit smarte byøkosystem

CityMood

Philips CityMood henter inspiration fra gadelygterne fra begyndelsen af 1900-tallet, som kombinerede en konisk skål med en ophængt skærm. CityMood bevarer byens kulturarv ved at videreføre de karakteristiske designegenskaber fra disse ikoniske armaturer. CityMood integreres problemfrit i eksisterende infrastrukturer, master og beslag og reducerer energiomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerhed, ydeevne eller lyskvalitet. Philips LEDGINE – O leveres som standard med lumen fra 900 lm til 16200 lm, et udvalg af mere end 30 optikker og lysfordelinger samt en række CCT'er og Ra-værdier. CityMood er designet til monteringshøjder på 4 m til 8 m og er ideel til en lang række udendørs belysningsopgaver i både moderne og historiske omgivelser. CityMood er fremtidssikret og klar til at deltage i smarte byøkosystemer og hjælper dig med at gøre fremskridt mod dine bæredygtigheds mål, uanset hvor du befinder dig på din digitaliseringsrejse. CityMood fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) systemklare (SR) fatninger og er derfor klar til at blive parret med intelligente lysstyringssystemer som Signify Interact eller med sensorer som Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hver Philips CityMood-armatur kan identificeres entydigt via Signify Service Tag-appen. Scan blot en QR-kode, der er placeret inde i mastedøren eller direkte på armaturet, for at få øjeblikkelig adgang til armaturkonfigurationen. Service Tag gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek med belysningsaktiver og reservedele. Versioner, der kan åbnes uden værktøj, giver direkte adgang til forkobling og lysmotor.

Fordele

- Et ikonisk og elegant armatur, der forener tidløs æstetik med moderne funktionalitet – og bevarer byens kulturarv i både historiske og nutidige omgivelser
- Fremtidssikret og klar til brug i intelligente økosystemer i byen via en SR (systemklar) Zhaga-D4i-fatning (ZD4i)
- Værktøjsfri åbningsversioner er nemme at installere og vedligeholde
- Udstyret med Service Tag, et QR-baseret identifikationssystem, der identificerer hvert enkelt armatur og giver oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele

Funktioner

- Fås med gennemsigtigt planglas eller klar skål i polykarbonat
- Valgfrie dekorative kroner
- Energi- og optisk effektiv LED-teknologi
- Stort udvalg af strålevinkler
- Indvendigt gitter reducerer blænding og begrænser generende bagudrettet lys
- Klar til at parres med avancerede styrings- og lysstyringssystemer som f.eks. Signify Interact eller sensorer som Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Anvendelsesområder

- Parker og pladser
- Boligområder
- Vej og gade
- Hovedveje og gader i byområder, sidegader samt veje og gader i boligområder
- Bymidter og historiske områder
- Cykel- og gangstier, pladser, parker og legepladser

Versions




CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear flat glass




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket

Versions







CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl


Målskitse




Oplysninger om produktet



CityMood - tooless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1'' gas suspended fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæpningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Sort
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50

Lysteknisk (1/2)

		Korreleret farvetemperatur		Optiktype til brug	
Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	udendørs
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 Varm	3000 K	10.440 lm	Bred lysfordeling, 50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 Varm	3000 K	1.840 lm	Lysfordeling, middel 50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 Varm	3000 K	7.200 lm	Lysfordeling, middel 10

		Korreleret farvetemperatur		Optiktype til brug	
Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	udendørs
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 Varm	2200 K	2.760 lm	Lysfordeling, middel 50
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 Varm	3000 K	10.680 lm	Lysfordeling, middel 50
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 Varm	2700 K	4.750 lm	Lysfordeling, middel 10

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	2
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	0

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	2
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	2

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Planglas	IK09


Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktsæriekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672

Order Code	Full Product Name	Produktsæriekode
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060514


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510

