



Ikonikus kialakítás, amely készen áll arra, hogy részese legyen az intelligens város ökoszisztémájának

CityMood

A Philips CityMood a huszadik század elejének utcai lámpáiból merített ötletet, amelyek a kúpos burát függesztett fedéllel ötvözték. A CityMood megőrzi a város örökségét azáltal, hogy megtartja ezeknek az ikonikus lámpatesteknek a jellegzetes kialakítását. A CityMood zökkenőmentesen integrálódik a meglévő infrastruktúrákba, oszlopokra és konzolokra, továbbá csökkenti az energiaköltségeket a biztonság, a teljesítmény vagy a fényminőség feláldozása nélkül. A Philips LEDGINE-O platformja alapkitelben 900-tól 16 200 lm-ig terjedő fényszármal, több mint 30 választható optikával és fényeloszlással, valamint különböző korrelált színhőmérsékletekkel és színvisszaadási indexekkel rendelkezik. A 4–8 m-es szerelési magasságra tervezett CityMood ideális megoldás a kültéri világítások széles köréhez, kortárs és történelmi környezetekben egyaránt. Mivel időtálló és jól beilleszkedik az intelligens város ökoszisztémájába, a CityMood segít abban, hogy előrehaladjon fenntarthatósági céljai felé, bárhol is járjon a digitalizáció folyamatában. A CityMood egy vagy két Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) aljzattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy összekapcsolható olyan fejlett világításvezérlő rendszerekkel, mint az Interact, vagy olyan érzékelőkkel, mint a Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). A Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően minden egyes CityMood lámpatest egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtajának belső felén vagy közvetlenül a lámpatesten lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a lámpatest konfigurációját. A szervizcímkének köszönhetően a karbantartás és a programozás gyorsabb és könnyebb lesz, és lehetővé válik a világítási eszközök és pótalkatrészek saját digitális könyvtárának

összeállítása is. A szerszám nélkül nyitható változatoknál közvetlenül hozzá lehet férni az előtéthez és a fényrendszerhez.

Előnyök

- Az ikonikus és elegáns lámpatest megőrzi városának örökségét a kortárs és történelmi környezetekben egyaránt
- A Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) aljzatnak köszönhetően időtálló és jól beilleszkedik az intelligens város ökoszisztémájába
- A szerszám nélküli nyitható változatok könnyen telepíthetők és karbantarthatók
- Szervizcímkevel van ellátva – ez egy QR-kód alapú azonosítórendszer, amellyel minden lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos adatokat is nyújt

Szolgáltatások

- Elérhető átlátszó síküveggel vagy átlátszó polikarbonát búrával
- Választható dekoratív koronák
- Energiafelhasználási és optikai szempontból hatékony LED-technológia
- Különböző sugárzási szögek
- Belső káprázáskorlátozó rács a káprázás és a zavaró hátrafelé irányuló fény minimalizálása érdekében
- Összekapcsolható olyan fejlett irányító- és világításvezérlő rendszerekkel, mint az Interact, vagy olyan érzékelőkkel, mint a Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB).

Alkalmazás

- Parkok és terek
- Lakóterületek
- Utak és utcák
- Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák
- Városközpontok és történelmi területek
- Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Versions



CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown

Versions



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl

Versions









CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket








CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei

CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version



Termék részletei



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended
fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

CityMood top crown details



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	-
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Szabványos túlfeszültség- védelmi szint
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fekete
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 meleg fehér	3000 K	70	10 440 lm
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	1 840 lm
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	9 000 lm
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	830 meleg fehér	3000 K	80	7 200 lm
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 meleg fehér	3000 K	70	7 200 lm
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	12 320 lm
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 meleg fehér	2200 K	70	2 760 lm
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	10 680 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) Fényáram	
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	722 meleg fehér	2200 K	70	2 550 lm
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 meleg fehér	2700 K	70	4 750 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) Fényáram	
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	727 meleg fehér	2700 K	70	5 220 lm
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	5 580 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Széles fényeloszlás – DW50	2
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Közepes fényeloszlás – DM10	0
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50	0
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Közepes fényeloszlás – DM10	2
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Közepes fényeloszlás – DM50	0
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50	2

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Síküveg	IK09
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10

			Mech. behatások elleni védelem
Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	kódja
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Polikarbonát bura, átlátszó	IK10
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polikarbonát bura, átlátszó	IK10
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Siküveg	IK09


			Mech. behatások elleni védelem
Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	kódja
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Polikarbonát bura, átlátszó	IK10
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Siküveg	IK09
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Polikarbonát bura, átlátszó	IK10

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

