



Ikonisk design, klar til å delta i ditt smartbyøkosystem

CityMood

Philips CityMood henter inspirasjon fra gatelyktene fra begynnelsen av 1900-tallet, som kombinerte en konisk skål med en nedhengt baldakin. CityMood tar vare på byens kulturarv ved å beholde de ikoniske lysarmaturenes særegne design. CityMood integreres problemfritt i eksisterende infrastruktur, master og braketter, og reduserer energikostnadene uten å ofre sikkerhet, ytelse eller lyskvalitet. Philips LEDGINE - O leveres som standard, med lysutbytte fra 900 lm til 16200 lm, et utvalg av mer enn 30 optikker og lysfordelinger, og en rekke CCT-er og CRI-er. CityMood er designet for monteringshøyder på 4 til 8 m, og er ideell for et bredt spekter av utendørsbelysningsapplikasjoner i både moderne og historiske miljøer. CityMood er fremtidssikker og klar til å delta i smartby-økosystemer, og hjelper deg med å gjøre fremskritt mot dine bærekraftsmål, uansett hvor du befinner deg i digitaliseringsreisen din. CityMood er tilgjengelig med én eller to systemklare (SR) Zhaga-D4i (ZD4i)-stikkontakter og er derfor klar til å kobles sammen med avanserte lysstyringssystemer som Interact, eller med sensorer som Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hver Philips CityMood-armatur er unikt identifiserbar via Signify Service Tag-appen. Bare skann QR-koden som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen for å få umiddelbar tilgang til armaturopsettet. Service tag gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og gjør det mulig å opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler. Kan åpnes uten bruk av verktøy og gir direkte tilgang til forkoblingene og lyskilden.

Fordeler

- Ikonisk og elegant armatur bevarer byarven din i både moderne og historiske miljøer
- Fremtidssikker og klar til å delta i smartbyøkosystemer via en Zhaga-D4i (ZD4i) SR (systemklar) sokkel
- Versjoner med verktøyløs åpning er enkle å installere og vedlikeholde
- Utstyrt med Service tag, et QR-basert identifikasjonssystem som unikt identifiserer hver armatur og gir informasjon om vedlikehold, installasjon og reservedeler

Funksjoner

- Tilgjengelig med klart, flatt glass eller klar polykarbonatskål
- Valgfrie dekorative kroner
- Strømbesparende og optisk effektiv LED-teknologi
- Stort utvalg av strålevinkler
- Intern lamell for å minimere gjenskinn og påtrengende bakgrunnsbelysning
- Klar for paring med avanserte kontroll- og lysstyringssystemer som Interact, eller sensorer som Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Søknad

- Parker og torg
- Boliger
- Veier og gater
- Hovedveier og gater, sidegater og boligområder
- Bysentra og historiske områder
- Sykkel- og gangstier, torg, parker og lekeplasser

Versions




CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear flat glass




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket

Versions







CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl


Målskisse



Produkt detaljer



CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1"gas suspended fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernnivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Svart
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50

Teknisk belysning (1/2)

Full Product		Korrelert fargetemperatur		Utendørs	
Order Code	Name	Lyskildefarge (nom.)	Lysytelse	optikktype	
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 varmhvit 3000 K	10 440 lm	Bredstrålet	50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 varmhvit 3000 K	1 840 lm	Mellomstrålet	spredning 50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 varmhvit 3000 K	7 200 lm	Mellomstrålet	spredning 10
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 varmhvit 2200 K	2 760 lm	Mellomstrålet	spredning 50
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 varmhvit 3000 K	10 680 lm	Mellomstrålet	spredning 50
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 varmhvit 2700 K	4 750 lm	Mellomstrålet	spredning 10

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Oppover lyseeffektforhold
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	2
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	0

Order Code	Full Product Name	Oppover lyseeffektforhold
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	2
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	2

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Mekanisk støtbeskyttelseskode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Flatt glass	IK09


Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Mekanisk støtbeskyttelseskode
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060514


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510

