



Kultový dizajn, pripravený začleniť sa do vášho ekosystému inteligentného mesta

CityMood

Philips CityMood čerpá inšpiráciu z pouličných lúčok zo začiatku 20. storočia, v ktorých sa spájal kónický kryt so závesným krytom. CityMood ochraňuje dedičstvo vášho mesta tým, že zachováva charakteristické dizajnové vlastnosti týchto kultových svetidiel. CityMood sa plynule začlení do existujúcej infraštruktúry, stĺpov a držiakov a znižuje náklady na energiu bez toho, aby došlo k zníženiu bezpečnosti, výkonu alebo kvality svetla. Philips LEDGINE – O sa dodáva ako štandardná funkcia so svetelným tokom od 900 lm do 16 200 lm a môžete si vybrať z viac než 30 optík a rozvodov s rozmanitými hodnotami CCT a CRI. Svetidlo CityMood, navrhnuté pre montážne výšky 4 m až 8 m, je ideálne na širokú škálu využití v rámci vonkajšieho osvetlenia v súčasnom aj historickom prostredí. Svetidlo CityMood, nadčasové a pripravené začleniť sa do ekosystémov inteligentného mesta, vám pomôže pokročiť smerom k splneniu vašich cieľov v oblasti udržateľnosti, nech už sa na svojej ceste k digitalizácii nachádzate kdekoľvek. CityMood je k dispozícii s jednou alebo dvoma zásuvkami Zhaga-D4i (ZD4i) SR (pripravenými pre systém), a preto je pripravené na spárovanie s pokročilými systémami riadenia osvetlenia, ako je Interact, alebo so snímačmi, ako je Philips Outdoor Sensor Bundle – OSB). Každé svetidlo Philips CityMood je identifikovateľné pomocou aplikácie Signify Service tag. Jednoducho naskenujete QR kód umiestnený vo vnútri dvierok stĺpa alebo priamo na svetidle a okamžite získate prístup ku konfigurácii svetidla. Servisný štítok zrýchľuje a uľahčuje údržbu a programovanie a umožňuje vám vytvoriť si digitálnu knižnicu osvetlenia a náhradných dielov. Verzie s otvaraním bez použitia náradia poskytujú priamy prístup k predradníku a svetelnému modulu.

Výhody

- Kultové a elegantné svietidlo zachováva dedičstvo vášho mesta v súčasnom aj historickom prostredí.
- Nadčasové a pripravené začleniť sa do ekosystémov inteligentného mesta prostredníctvom zásuvky Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system-ready)
- Verzie s otváraním bez použitia náradia sa vyznačujú ľahkou montážou a údržbou
- Vybavené servisnou značkou, čo je identifikačný systém na báze QR kódu, ktorý jedinečným spôsobom identifikuje každé svietidlo a poskytuje informácie o údržbe, montáži a náhradných dieloch.

Vlastnosti

- K dispozícii s čírym plochým sklom alebo čírou polykarbonátovou optikou
- Voliteľné ozdobné korunky
- Energeticky a opticky úsporná LED technológia
- Veľký výber uhlov vyžarovania
- Vnútorňa mriežka na minimalizáciu oslnenia a rušivého podsvietenia
- Pripravené na spárovanie s pokročilými systémami ovládania a riadenia osvetlenia, ako je Interact, alebo snímačmi, ako je Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Aplikácie

- Parky a námestia
- Obytné zóny
- Cesty a ulice
- Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných zón
- Centrá a historické časti miest
- Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Versions



CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown

Versions



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl

Versions









CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket








CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version

Podrobnosti o produkte



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended
fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

CityMood top crown details



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Rozptyl svetelného lúča svetidla	-
Prevádzkové a elektrické	
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Čierna
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Svetelný tok
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	biela	3000 K	70	10 440 lm
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	biela	3000 K	70	1 840 lm
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	biela	3000 K	70	9 000 lm
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	biela	3000 K	80	7 200 lm
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	biela	3000 K	70	7 200 lm

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Svetelný tok
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	biela	3000 K	70	12 320 lm
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	biela	2200 K	70	2 760 lm
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	biela	3000 K	70	10 680 lm
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	biela	2200 K	70	2 550 lm

Order Code	Full Product Name	Farba	Náhradná	Index	Svetelný tok
		svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	podania farieb (CRI)	
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 teplá biela	2700 K	70	4 750 lm
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	727 teplá biela	2700 K	70	5 220 lm

Order Code	Full Product Name	Farba	Náhradná	Index	Svetelný tok
		svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	podania farieb (CRI)	
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	730 teplá biela	3000 K	70	5 580 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla
			vyžarovaného nahor
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Široké vyžarovanie 50	2
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Stredné vyžarovanie 50	2
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Stredné vyžarovanie 50	2
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Stredné vyžarovanie 50	2
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Stredné vyžarovanie 10	0
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Stredné vyžarovanie 50	2

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla
			vyžarovaného nahor
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Stredné vyžarovanie 50	2
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Stredné vyžarovanie 50	2
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Symetrické vyžarovanie 50	0
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Stredné vyžarovanie 10	2
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Stredné vyžarovanie 50	0
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Symetrické vyžarovanie 50	2

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód krytia IP
			(mechanický náraz)
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód krytia IP
			(mechanický náraz)
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Ploché sklo	IK09
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód krytia IP (mechanický náraz)
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Ploché sklo	IK09
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10




Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód krytia IP (mechanický náraz)
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Ploché sklo	IK09
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	IK10

Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506

Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507

Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508


Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511

Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

