



Ikonisk design, redo att delta i ditt ekosystem för smarta städer

CityMood

CityMood har skapats med inspiration från 1900-talets början, då gatlamporna kombinerade en konisk kupa med ett hängande armaturtak. CityMood bevarar ditt stadsarv genom att behålla de distinkta designegenskaperna hos dessa ikoniska armaturer. CityMood integreras smidigt i befintlig infrastruktur, stolpar och fästen och minskar energikostnaderna utan att kompromissa med säkerhet, prestanda eller ljuskvalitet. LEDGINE – O har i standardutförande ljusflöden från 900 lm till 16 200 lm, ett urval av mer än 30 optiktyper och ljusfördelningar samt olika CCT:er och CRI:er. CityMood är avsedd för monteringshöjder på 4–8 meter och är perfekt för många olika typer av belysningsmiljöer, både i moderna och historiska miljöer. CityMood är framtidssäkert och redo att delta i ekosystem för smarta städer och hjälper dig att göra framsteg mot dina hållbarhetsmål, var du än befinner dig i din digitaliseringsresa. CityMood finns med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i) systemklara (SR) uttag och är därför redo att paras ihop med avancerade belysningshanteringssystem som Interact, eller med sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Varje CityMood-armatur kan identifieras unikt via Signify Service tag-appen. Skanna helt enkelt en QR-kod som är placerad inuti mastluckan eller direkt på armaturen för att omedelbart komma åt armaturkonfigurationen. Service tag gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. Versioner som går att öppna utan verktyg ger direkt åtkomst till både driftdon och ljusenheten.

Fördelar

- Ikonisk och elegant armatur bevarar ditt stadsarv i både moderna och historiska miljöer
- Framtidssäker och redo att delta i smarta stadsekosystem via ett Zhaga-D4i (ZD4i) SR-uttag (systemklart)
- Verktygslösa öppningsversioner är enkla att installera och underhålla
- Utrustad med Service tag, ett QR-baserat identifieringssystem som unikt identifierar varje armatur och ger information om underhåll, installation och reservdelar

Funktioner

- Finns med klart plant glas eller klar polykarbonatkupa
- Dekorativa kronor som tillval
- Energi- och optiskt effektiv LED-teknik
- Stort urval av spridningsvinklar
- Internt lamellbländskydd för att minimera bländning och påträngande bakgrundsbelysning
- Kan paras ihop med avancerade styr- och belysningshanteringssystem som Interact eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Användning

- Parker och torg
- Bostäder
- Vägar och gator
- Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
- Stadskärnor och historiska miljöer
- Cykel- och gångvägar, torg, parker och lekplatser

Versions



CityMood BSP673 - tooless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket

Versions









CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl

Måttskiss



Produktinformation



CityMood - toolless opening
version



CityMood 20 LED view



CityMood 1"gas suspended
fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	-
Färgåtergivningsindex	70
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Svart
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50

Ljusteknik (1/2)

Korrelerad						Korrelerad					
Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde	Optiktyp utomhus	Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 varmvit	3000 K	10 440 lm	Bredstrålande ljusfördelning 50	912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 varmvit	2200 K	2 760 lm	Medelstrålande ljusfördelning 50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 varmvit	3000 K	1 840 lm	Medelstrålande ljusfördelning 50	912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 varmvit	3000 K	10 680 lm	Medelstrålande ljusfördelning 50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 varmvit	3000 K	7 200 lm	Medelstrålande ljusfördelning 10	912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 varmvit	2700 K	4 750 lm	Medelstrålande ljusfördelning 10

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Uppåtriktat ljusflödesförhållande
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	2
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	0

Order Code	Full Product Name	Uppåtriktat ljusflödesförhållande
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	2
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	2

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Klar polykarbonatkupa/ kåpa	IK10
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Klar polykarbonatkupa/ kåpa	IK10
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Planglas	IK09


Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Klar polykarbonatkupa/ kåpa	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Klar polykarbonatkupa/ kåpa	IK10
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Klar polykarbonatkupa/ kåpa	IK10

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510

