



System osvětlení pomocí světlometů Ledinaire – prostě skvělé LED

Solární světlomety Ledinaire

Nainstalujte je všude, již žádný účet za energii. Tato řada světlometů Ledinaire je napájena solárním panelem a integrovanou baterií. Dálkové ovládání umožňuje zapínat či vypínat světlo a vybírat si mezi různými dobami svícení a možnostmi stmívání. Tato řada se vyznačuje vysokou kvalitou Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Žádná spotřeba elektřiny, energie pochází ze slunce
- Větší svoboda instalace, není třeba se připojovat k elektrické síti
- Náhrada za 100W, 200W, 300W a 500W halogenové reflektory
- Snadná konfigurace pomocí dálkového ovladače

Vlastnosti

- Světlomet napájený solárním panelem a integrovanou baterií
- Infračervené dálkové ovládání umožňuje zapínat či vypínat světlomet na dálku a vybírat si mezi několika přednastavenými režimy
- Světelný tok od 900 do 4500 lm
- Verze 3000 K a 4000 K k dispozici s CRI80
- IP65, IK06
- Třída ochrany el. předmětů III

Aplikace


- Venkovní obytné a komerční prostory, venkovní parkoviště, průčelí maloobchodních prodejen

Solární světlomety Ledinaire


Varování a bezpečnost

- Kvůli ochraně životnosti baterie nebude světlomet fungovat a baterie se nebude nabíjet, když je teplota nižší než 0 °C
- Optimální nabíjení baterie při vystavení jasnému slunci
- Likvidace na konci životnosti: Baterie musí být vyjmuta odborníkem

Versions



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 2600lm







Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 1700lm



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 900lm

Rozměrové výkresy




Solární světlomety Ledinaire

Detaily o výrobku

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Solární světlomety Ledinaire

Detaily o výrobku



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire



Solární světlomety Ledinaire

Detaily o výrobku



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire



Solární světlomety Ledinaire

Detaily o výrobku

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar




Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire




Solární světlomety Ledinaire

Detaily o výrobku



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire and
Solar

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	114°
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky, exteriéry	Symetrická
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Ochrana svítidla proti rázům až 1.5 kV v rozdílovém a až 1.5 kV v běžném režimu
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	10%
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	27°
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75204799	BVP085 LED45/840	LED45S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Světelně technické

		Náhradní teplota		Světelný tok
Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	chromatičnosti (jmen.)	
75203099	BVP085 LED42/830	830 teplá bílá	3000 K	4 160 lm

		Náhradní teplota		Světelný tok
Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	chromatičnosti (jmen.)	
75204799	BVP085 LED45/840	840 neutrální bílá	4000 K	4 480 lm

Solární světlo Ledinaire

Full Product		Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti	
Order Code	Name		(jmen.)	Světelný tok
75201699	BVP085 LED26/830	830 teplá bílá	3000 K	2 600 lm
75202399	BVP085 LED28/840	840 neutrální bílá	4000 K	2 800 lm
75199699	BVP085 LED17/830	830 teplá bílá	3000 K	1 690 lm

Full Product		Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti	
Order Code	Name		(jmen.)	Světelný tok
75200999	BVP085 LED18/840	840 neutrální bílá	4000 K	1 820 lm
75198999	BVP085 LED09/840	840 neutrální bílá	4000 K	910 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75204799	BVP085 LED45/840	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

