



CoreLine Tempo Small gen2 Pour tous les projets où la lumière compte vraiment, haute qualité et facilité d'installation

CoreLine Tempo Small gen2

CoreLine Tempo Small gen2 tient la promesse de la famille CoreLine de projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options proposées permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les éclairages conventionnels et le remplacement direct des lampes HID 70 W et 100 W. CoreLine Tempo Small gen2 offre 2 flux lumineux pour différents domaines d'application ainsi que 2 optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation de ce projecteur LED est facilitée grâce au support de montage en forme de U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C'est une solution d'éclairage par projecteur qui est idéale pour les environnements extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.

Avantages

- Les mêmes niveaux d'éclairage que votre solution conventionnelle existante avec des économies d'énergie en plus
- Flux lumineux supplémentaire pour plus de lumière et une plus large gamme d'applications
- Meilleures économies d'énergie grâce à la disponibilité des commandes
- Fiabilité et durabilité renforcées
- Installation facile

CoreLine Tempo Small gen2


Fonctions

- Optiques symétriques ou asymétriques disponibles
- Options de commandes DALI, Dynadimmer, Lumistep
- 3 000 K, 4 000 K
- IP66, IK08
- Longue durée de vie de 100 000 h
- Câble de 1 m avec connecteur étanche
- Option revêtement de protection marine

Application

- Entrepôts
- Bureaux
- Parkings extérieurs
- Installations sportives intérieures

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Front view



Side view

CoreLine Tempo Small gen2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Données du produit	
Code famille de produits	BVP111

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49
79978300	BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED51
79986800	BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED49

Données techniques de l'éclairage (1/2)

CoreLine Tempo Small gen2

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)
		Température de couleur	Température de couleur		
55679900	BVP111	60° x 120°	740 blanc	4000 K	70
	LED51-4S/740		neutre		
	OFA52				
55680500	BVP111	10° x 60°	740 blanc	4000 K	70
	LED51-4S/740		neutre		
	S				
55681200	BVP111	60° x 120°	730 blanc	3000 K	70
	LED49-4S/730		chaud		
	OFA52				
55682900	BVP111	60° x 120°	740 blanc	4000 K	70
	LED73-4S/740		neutre		
	OFA52				

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)
		Température de couleur	Température de couleur		
55735200	BVP111	10° x 60°	730 blanc	3000 K	70
	LED49-4S/730		chaud		
	S				
79978300	BVP111	60° x 120°	840 blanc	4000 K	80
	LED51-4S/840		neutre		
	PSU OFA52				
79986800	BVP111	60° x 120°	830 blanc	3000 K	80
	LED49-4S/830		chaud		
	PSU OFA52				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur	
		Flux lumineux	Type d'optique
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	4'437 lm	Asymétrique
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	4'437 lm	Symétrique
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	4'263 lm	Asymétrique
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	6'278 lm	Asymétrique
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	4'263 lm	Symétrique


Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur	
		Flux lumineux	Type d'optique
79978300	BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52	4'101 lm	Asymétrique
79986800	ALU C1KC3		
	BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52	3'903 lm	Asymétrique

Fonctionnement et électricité


Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W
79978300	BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52	33 W
79986800	BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52	36 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466




Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467




Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060470


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060468



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060469



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060609



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060601

