



CoreLine Tempo small gen2 – Voor elk project waarbij het echt om licht gaat, hoge kwaliteit en eenvoudig te installeren

CoreLine Tempo klein gen2

CoreLine Tempo Small gen2 maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor conventionele technologieën en HID-lampen van 70 W en 100 W. Het CoreLine Tempo Small gen2-assortiment biedt 2 lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals 2 asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie van deze LED-schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige universele uithouder en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale schijnwerperoplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

CoreLine Tempo klein gen2

Voordelen

- Dezelfde lichtniveaus als je bestaande, conventionele oplossing, maar dan energiezuinig
- Extra lumenpakket voor meer licht/meerdere toepassingen
- Betere energiebesparingen dankzij regelsystemen
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Gemakkelijk te installeren


Kenmerken

- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Regelmogelijkheden DALI, DynaDimmer, LumiStep
- 3000 K, 4000 K
- IP66, IK08
- Lange levensduur van 100.000 uur
- 1 meter kabel met waterdichte contrastekker
- Optie voor coating voor bescherming tegen zeewater

Toepassing

- Magazijnen
- Kantoren
- Parkeerplaatsen en buitenterrein
- Sportaccommodaties binnen

Maatschets



Productgegevens



Front view



Side view

CoreLine Tempo klein gen2

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	70
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaalmodus en 8 kV met normale modus
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Vlak glas
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Productgegevens	
Code productfamilie	BVP111

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8720169556799	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
8720169556805	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
8720169556829	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom buiten	Type optiek buiten
8720169556799	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	60° x 120°	4.437 lm	Asymmetrisch

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom buiten	Type optiek buiten
8720169556805	BVP111 LED51-4S/740 S	10° x 60°	4.437 lm	Symmetrisch

CoreLine Tempo klein gen2


Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Type optiek
8720169556829	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	60° x 120°	Asymmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169556799	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
8720169556805	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169556829	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060469

