



Coreline Tempo Small Gen2 - wysoka jakość i łatwość instalacji

Coreline Tempo Small Gen2

CoreLine Tempo Small Gen2 wyróżnia się innowacyjną konstrukcją i łatwością obsługi. Funkcjonuje jako bezpośredni zamiennik dla opraw konwencjonalnych o mocy 70 W i 100 W. Posiada 2 optyki o wysokiej sprawności - symetryczną i asymetryczną. Montaż jest łatwy dzięki uchwytowi w kształcie litery U oraz zewnętrznemu szybkozłączu 3-biegunowemu. Jest to idealne rozwiązanie dla obszarów przemysłowych/handlowych, parkingów itd.

Korzyści

- Prosta alternatywa dla istniejących rozwiązań konwencjonalnych
- Energooszczędność
- Niezawodność i trwałość
- Łatwość w instalacji

Cechy

- Dostępne z optyką symetryczną i asymetryczną
- Opcje sterowania DALI, Dynadimmer, Lumistep
- 3000 K, 4000 K
- IP66, IK08
- Wysoka trwałość użytkowa 100 000 h
- W komplecie kabel o długości 1 m z hermetycznym złączem
- Na zamówienie dostępne wersje o podwyższonej odporności na opary soli morskiej i chloru

Coreline Tempo Small Gen2

Zastosowanie


- Oświetlenie terenów zewnętrznych wokół budynków
- Doświetlenie miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz
- Parkingi
- Iluminacje

Wersje



Product picture

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Front view



Side view

Coreline Tempo Small Gen2

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Sprawność świetlna w górę	0

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
---	--

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Dane techniczne produktu

Rodzina produktów	BVP111
-------------------	--------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Coreline Tempo Small Gen2

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa	
				(Nom)	Strumień Świetlny
55679900	BVP111 LED51-4S/74 O OFA52	60° x 120°	740 neutralna biel	4000 K	4 437 lm
55680500	BVP111 LED51-4S/74 O S	10° x 60°	740 neutralna biel	4000 K	4 437 lm
55681200	BVP111 LED49-4S/73 O OFA52	60° x 120°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	4 263 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa	
				(Nom)	Strumień Świetlny
55682900	BVP111 LED73-4S/74 O OFA52	60° x 120°	740 neutralna biel	4000 K	6 278 lm
55735200	BVP111 LED49-4S/73 O S	10° x 60°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	4 263 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Asymetryczna
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	Symetryczna
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Asymetryczna


Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Asymetryczna
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	Symetryczna

Eksploatacja i połączenie elektryczne


Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466




Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467




Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060470

Coreline Tempo Small Gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111I -
912300060468



Polar Normal (separate) - BVP111I -
912300060469

