



CoreLine Tempo medium – til ethvert projekt, hvor lys spiller en stor rolle, velegnet til 1:1 eftermontering

CoreLine Tempo medium

Coreline Tempo medium lever op til løftet om innovativ, brugervenlig projektørbelysning i høj kvalitet. Et begrænset udvalg gør det nemt at finde den bedste erstatning til udskiftning af konventionelle teknologier og direkte udskiftning af 100W og 150W HID-lamper. CoreLine Tempo medium tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt et udvalg af højtydende asymmetrisk og symmetrisk optikker. Installation af LED-projektørbelysning er simpel takket være det U-formede universalbeslag og det eksterne 3-polede lynstik. Det er en ideel løsning til projektørbelysning af udendørsmiljøer såsom industri-/kommercielle områder, parkeringspladser mv.

Fordele

- Samme lysmængde som din eksisterende konventionelle løsning, nu med store energibesparelser
- Tempo-serie projektører i høj kvalitet
- Brugervenlig
- Mulighed for asset management og/eller trådløs lysstyring

CoreLine Tempo medium


Funktioner

- Lysfordelinger på alle Ledgine O platforme, lumenpakker fra 8.000lm og op til 12.000lm
- Mulighed for beskyttelse mod hav og svømmebassin
- Lang levetid på 75.000 timer, indbygget sikring mod spændingsudsving, mulighed for ekstraenhed til yderligere sikring mod spændingsudsving, høj slagmodstand IK08, IP66
- Nem og brugervenlig installation med 1m kabel og IP66-stik, vandret beslag til stolpetop montering
- Kan tilsluttes til Interact City og Interact Sports rekreative anlæg takket være dets SR-fatning

Anvendelsesområder

- Indendørs multifunktionelle gymnastiksale og svømmehaller
- Udendørs rekreative idrætsbaner f.eks. basketbaner mv.
- Havne, lufthavne og parkeringspladser

Målskitse



Oplysninger om produktet



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF

CoreLine Tempo medium

Oplysninger om produktet



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

CoreLine Tempo medium

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsvin g op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Produktdata	
Produktseriekode	BVP125

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nej
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nej
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nej
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nej
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til	Lysstrøm	Optiktype til brug
		lysstrålespredning		udendørs
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	8.000 lm	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til	Lysstrøm	Optiktype til brug
		lysstrålespredning		udendørs
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	8.000 lm	Symmetrisk

CoreLine Tempo medium

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstrålespredning		Optiktype til brug	
		Lysstrålespredning	Lysstrøm	udendørs	
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	12.000 lm	Asymmetrisk	
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	12.000 lm	Symmetrisk	




Order Code	Full Product Name	Armaturlysstrålespredning		Optiktype til brug	
		Lysstrålespredning	Lysstrøm	udendørs	
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	16.000 lm	Asymmetrisk	
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	16.000 lm	Symmetrisk	

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024003

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060474

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060475

CoreLine Tempo medium

