



# Per tutti i progetti in cui la luce è davvero importante, una soluzione LED di alta qualità per sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori a scarica

## CoreLine Tempo Medium

Il proiettore LED CoreLine Tempo Medium mantiene la promessa CoreLine di fornire un'illuminazione di qualità con ottime performance, senza rinunciare a semplicità e rapidità di installazione. CoreLine Tempo Medium offre la scelta fra due pacchetti lumen, e dispone di ottiche asimmetriche e simmetriche a elevate performance, per coprire diverse esigenze applicative, e per poter sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori con lampade a scarica HID da 100 W e 150 W. L'installazione del proiettore LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. CoreLine Tempo Medium è una soluzione ideale per illuminazione con proiettori in ambienti esterni, come quella di aree industriali e commerciali, di piazze, di parcheggi, di campi sportivi amatoriali e palestre

### Vantaggi

- Sostituzione 1 a 1 dei proiettori con lampada a scarica esistenti: gli stessi livelli luminosi ma con maggiore efficienza e risparmio energetico
- Proiettore a LED di alta qualità
- Facile da installare e utilizzare

# CoreLine Tempo Medium

## Caratteristiche

- Basato sulla piattaforma Philips LEDGine O, con pacchetti lumen di 8.000 lm e 12.000 lm
- Distribuzioni fotometriche di tipo simmetrico (S) o asimmetrico (OFA52)
- Verniciatura MSP per ambienti con atmosfera salina o verniciatura SPO per piscine
- Lunga durata di vita: 75.000 ore L80B10 @Tq=25°C temperatura ambiente
- Elevata resistenza agli impatti IK08, e protezione IP66
- Installazione plug-and-play con un cavo di 1 m e un connettore IP66, staffa orizzontale per il montaggio in cima ai pali

## Applicazione

- Impianti sportivi amatoriali al coperto, palestre, centri polivalenti e piscine
- Impianti sportivi amatoriali all'aperto, come campi da basket, tennis, padel, calcio a 5, ecc.
- Illuminazione di aree e parcheggi, illuminazione perimetrale, illuminazione di facciate

## Versions




Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led120

## Disegno tecnico



# CoreLine Tempo Medium

## Dati del prodotto



Coreline\_Tempo\_Medium-  
BVP125\_Led120-1DPP.TIF



Coreline\_Tempo\_Medium-  
BVP125\_Led120-2DPP.TIF



Coreline\_Tempo\_Medium-  
BVP125-1DPP.TIF



Coreline\_Tempo\_Medium-  
BVP125-2DPP.TIF

# CoreLine Tempo Medium

## Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì

## Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	70
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0

## Funzionamento e parte elettrica

Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune
--	---

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

## Meccanica e corpo

Tipo copertura ottica	Vetro piano
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP66
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°

## Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

## Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

## Dati del prodotto

Codice famiglia prodotto	BVP125
--------------------------	--------

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	No
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	No
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	No
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	No
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120	No
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

## CoreLine Tempo Medium

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso
		dell'apparecchio d'illuminazione			
45588000	BVP125	9° - 41° x 102°	740	4000 K	8.000 lm
	LED80-4S/74		bianco		
	0 PSU OFA52		neutro		
	ALU C1KC3				
45590300	BVP125	69° x 25°	740	4000 K	8.000 lm
	LED80-4S/74		bianco		
	0 PSU S ALU C1KC3		neutro		
45587300	BVP125	9° - 41° x 102°	740	4000 K	12.000 lm
	LED120-4S/74		bianco		
	0 PSU OFA52		neutro		
	ALU C1KC3				
45589700	BVP125	69° x 25°	740	4000 K	12.000 lm
	LED120-4S/74		bianco		
	0 PSU S ALU C1KC3		neutro		

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso
		dell'apparecchio d'illuminazione			
90515600	BVP125	9° - 41° x 102°	730	3000 K	12.000 lm
	LED120-4S/73		bianco		
	0 PSU OFA52		caldo		
	ALU C1KC3				
55896000	BVP125	9° - 41° x 102°	740	4000 K	16.000 lm
	LED160-4S/74		bianco		
	0 OFA52		neutro		
55897700	BVP125	69° x 25°	740	4000 K	16.000 lm
	LED160-4S/74		bianco		
	0 S		neutro		

### Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica aree esterne
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asimmetrica
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Simmetrica
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asimmetrica
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Simmetrica

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica aree esterne
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asimmetrica
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	Asimmetrica
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	Simmetrica


### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W


Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	88 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W

# CoreLine Tempo Medium


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I -  
912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I -  
912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I -  
912300024004




Polar Normal (separate) - BVP125I -  
912300024003



Polar Normal (separate) - BVP125I -  
912300057764



Polar Normal (separate) - BVP125I -  
912300060474



Polar Normal (separate) - BVP125I -  
912300060475

## CoreLine Tempo Medium

