



En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe

CoreLine Tempo Medium

CoreLine Tempo Medium lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige flombelysning av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for konvensjonell teknologi og direkte erstatning av 100 W og 150 W HID-lyskilder. CoreLine Tempo Medium har lumenpakker til mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. LED-flombelysningen er enkel å montere takket være den U-formede universalmonteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for utendørsmiljøer som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser osv.

Fordeler

- Få de samme lysnivåene som din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi
- Førsteklasses flombelysning fra Tempo-serien
- Enkel å bruke
- Mulighet for ressursstyring og/eller trådløs lysstyring

CoreLine Tempo Medium

Funksjoner

- Valg av lysfordelinger i Ledgine O-plattformen, lumenpakker fra 8000 lm til 16 000 lm
- Løsninger for beskyttelse mot saltvann og alternativer tilpasset svømmebasseng er også tilgjengelig
- Lang levetid på 100 000 timer, integrert overspenningsvern, mulighet for ekstra overspenningsvern, høy motstand mot støt IK08, IP66
- Plug-and-play-montering med 1 m kabel og IP66-kontakt, horisontal brakett for stolpemontering
- Klar til å kobles til Interact City og Interact Sports Recreational takket være en SR-kontakt

Søknad


- Innendørs flerbrukshaller og svømmebasseng
- Utendørs idrettsbaner for rekreasjon, f.eks. basketbaner
- Havner, flyplasser, parkeringsplasser

Versions



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led120

Målskisse



CoreLine Tempo Medium

Produkt detaljer



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

CoreLine Tempo Medium

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Produktdata	
Produktseriekode	BVP125

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Lyskilden kan byttes ut
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nei
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nei
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nei
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nei
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lysytelse	Utendørs optikktype
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	8 000 lm	Asymmetrisk
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	8 000 lm	Symmetrisk
912300024001	BVP125 LED120-4S/740	9° - 41° x 102°	12 000 lm	Asymmetrisk

CoreLine Tempo Medium

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Utendørs Lysytelse	optikktype
	PSU OFA52 ALU C1KC3			
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	12 000 lm	Symmetrisk




Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Utendørs Lysytelse	optikktype
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	16 000 lm	Asymmetrisk
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	16 000 lm	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024003

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060474

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060475

