



Energooszczędny naświetlacz do zastosowań zewnętrznych i wnętrzowych

CoreLine Tempo (średni)

Oprawy CoreLine Tempo medium to rodzina naświetlaczy o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej opracowana w celu bezpośredniego zastąpienia opraw konwencjonalnych bez konieczności zmiany istniejącej instalacji elektrycznej i słupów. Określony zestaw wariantów ułatwia dobranie najlepszego zamiennika. Łatwe w montażu CoreLine Tempo medium zapewniają strumień świetlny przydatny w różnych obszarach zastosowań oraz bogaty wybór wysokowydajnych asymetrycznych i symetrycznych układów optycznych. Zestaw obejmuje uniwersalny uchwyt montażowy w kształcie litery U oraz kabel zakończony 3-biegunową złączką o stopniu ochrony IP68.

Korzyści

- Te same strumienie świetlne co w istniejących rozwiązaniach konwencjonalnych przy jednoczesnej oszczędności energii
- Łatwa obsługa
- Możliwość zarządzania zasobami i/lub bezprzewodowego sterowania oświetleniem

CoreLine Tempo (średni)

Cechy

- Wysoka skuteczność świetlna: do 130 lm/W
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych źródeł światła: HID 150 W oraz HPI-T do 250 W
- Strumień świetlny: 8000, 12 000 lm
- Długa trwałość użytkowa: 70 000 godzin (L80B10 przy Ta 25°C)
- Wysokiej klasy asymetryczne i symetryczne układy optyczne
- Uniwersalny uchwyt montażowy w kształcie U i zewnętrzne złącze 3-biegunowe typu push-in IP68
- Ochrona przeciwprzepięciowa: 6 kV/8 kV
- Wytrzymała konstrukcja IP66-IK08
- Zgodność z normami: CE, ENEC, ROHS
- Opcje projektowe: układ sterowania Dali, CCT 3000 K
- kabel specjalny, dodatkowa powłoka antykorozyjna

Zastosowanie


- Kryte wielofunkcyjne sale gimnastyczne i baseny
- Boiska sportowe na świeżym powietrzu np. boiska do koszykówki itp.
- Porty, lotniska, parkingi

Wersje



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80

Rysunki techniczne



CoreLine Tempo (średni)

Więcej o produkcie



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

CoreLine Tempo (średni)

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	BVP125

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nie
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nie
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nie
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nie
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Dane techniczne oświetlenia

CoreLine Tempo (średni)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła		Typ optyki zewnętrznej
		oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny	
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	8 000 lm	Asymetryczna
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	8 000 lm	Symetryczna
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	12 000 lm	Asymetryczna




Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła		Typ optyki zewnętrznej
		oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny	
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	12 000 lm	Symetryczna
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	16 000 lm	Asymetryczna
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	16 000 lm	Symetryczna

Eksploatacja i połączenie elektryczne


Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024003



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060474



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060475



CoreLine Tempo (średni)

