



För alla projekt där ljus verkligen spelar roll – en 1:1-ersättare för eftermontering

CoreLine Tempo medium

CoreLine Tempo Medium uppfyller CoreLines löfte om innovativ och högkvalitativ strålkastarbelysning som är lätt att använda. Det begränsade utbudet gör det lätt att hitta det bästa ersättningsalternativet för konventionell teknik och direktersättning av 100W och 150W HID-ljuskällor. CoreLine Tempo Medium har ljusflöden för många olika användningsområden och ett urval av asymmetrisk och symmetrisk optik med hög prestanda. Det är enkelt att installera LED-strålkastaren tack vare det U-formade universella monteringsfästet och den externa 3-poliga snabbkontakten. Den perfekta lösningen för strålkastarbelysning i utomhusmiljöer som t.ex. industri- och handelsområden och parkeringsplatser.

Fördelar

- Levererar hög ljuskvalitet med mycket låg energikonsumtion.
- Högkvalitativa Tempo Line-strålkastare
- Enkel och flexibelt montage
- Alternativ för både trådad/trådlös belysningsstyrning

CoreLine Tempo medium


Funktioner

- Alla standard ljusfördelningar för Ledgine O-plattformen, ljusflöden på 8 000 lm och 12 000 lm
- Alternativ för skyddsbehandling mot havsvatten och simbassängsskydd
- Lång livslängd på 75 000 timmar, inbyggt överspänningsskydd och ytterligare överspänningssenhet som tillval, hög slagtålighet IK08, IP66
- Plug and play-installation med 1 m kabel och IP66-don, horisontellt fäste för montering på stoltopp
- Redo för uppkoppling med Interact City och Interact Sports för sport- och fritidsanvändning tack vare SR-uttaget

Användning

- Idrottssalar och simbassänger
- Fritids- och idrottsanläggningar utomhus, t.ex. basketplaner
- Hamnar, flygplatser och parkeringsplatser

Måttskiss



Produktinformation



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF

CoreLine Tempo medium

Produktinformation



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	70
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 9 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armatyrhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Produktdata	
Produktfamiljskod	BVP125

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Utbytbar ljuskälla
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nej
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nej
912300057765	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Nej
912300057767	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED80	Nej
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nej
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nej
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

CoreLine Tempo medium

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	Korrelerad	
				färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
912300024002	BVP125	9° - 41° x 102°	740	4000 K	8 000 lm
	LED80-4S/7		neutralvit		
	40 PSU				
	OFA52 ALU				
	C1KC3				
912300024004	BVP125	69° x 25°	740	4000 K	8 000 lm
	LED80-4S/7		neutralvit		
	40 PSU S				
912300057765	BVP125	9° - 41° x 102°	730 varmvit	3000 K	8 000 lm
	LED80-4S/7				
	30 PSU				
	OFA52 ALU				
	C1KC3				
912300057767	BVP125	69° x 25°	730 varmvit	3000 K	8 000 lm
	LED80-4S/7				

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	Korrelerad	
				färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
912300024001	30 PSU S				
	ALU C1KC3				
912300024001	BVP125	9° - 41° x 102°	740	4000 K	12 000
	LED120-4S/7		neutralvit		lm
	40 PSU				
	OFA52 ALU				
912300024003	BVP125	69° x 25°	740	4000 K	12 000
	LED120-4S/7		neutralvit		lm
	40 PSU S				
	ALU C1KC3				
912300060474	BVP125	9° - 41° x 102°	740	4000 K	16 000
	LED160-4S/7		neutralvit		lm
	40 OFA52				
912300060475	BVP125	69° x 25°	740	4000 K	16 000
	LED160-4S/7		neutralvit		lm
	40 S				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asymmetrisk
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Symmetrisk
912300057765	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asymmetrisk
912300057767	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	Symmetrisk


Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asymmetrisk
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Symmetrisk
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	Asymmetrisk
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	Symmetrisk

Drift och elektricitet


Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
912300057765	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W
912300057767	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	59 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024003




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300057767



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300057765



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060474



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060475

CoreLine Tempo medium

