



Náhrada 1:1 za starší svítidla pro každý projekt, ve kterém na světle skutečně záleží

CoreLine Tempo velké

Svítidlo CoreLine tempo large naplňuje slib řady CoreLine, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Úzká škála možností usnadňuje nalezení nejlepší náhrady za výbojky HID 150 W, 250 W a 400 W se zachováním intenzity osvětlení. Řada světlometů CoreLine tempo large nabízí světelné toky pro mnoho různých oblastí použití, stejně jako výběr vysoce výkonné asymetrické a symetrické optiky. K usnadnění montáže jsou k dispozici univerzální montážní konzola ve tvaru U a vnější třípólový konektor pro rychlé připojení. Jedná se o ideální řešení pro venkovní prostory, jako je osvětlení průmyslových či komerčních areálů, parkovišť atd. pomocí světlometů.

Výhody

- Stejná úroveň osvětlení, jakou poskytuje stávající konvenční řešení, při současné úspoře energie
- Vysoce kvalitní velký světlomet BVP130 tempo
- Snadné použití
- Možnost správy prvků osvětlení nebo bezdrátového ovládání osvětlení

CoreLine Tempo velké


Vlastnosti

- Vysoký měrný výkon: až 130 lm/W
- Navrženo pro modernizační výměnu konvenční technologie až 400 W HPI -T stylem 1:1
- Světelný tok systému: 8000, 12 000, 16 000, 21 000 a 26 000 lm
- Dlouhá životnost 70 000 hodin (L80B10 při Ta 25°C)
- Vysoce výkonná asymetrická a symetrická optika
- Univerzální montážní konzola tvaru U a externí 3pólový konektor IP68 pro rychlé připojení
- Vysoká ochrana proti rázům: 6 kV / 8 kV
- Odolné provedení IP66-IK08
- Rozšířené možnosti pro projekty: ovládání Dali, CCT 3000 K, speciální povrchové úpravy...

Aplikace

- Vnitřní víceúčelové tělocvičny a plavecké bazény
- Venkovní rekreační sportoviště, jako jsou hřiště pro košíkovou
- Přístavy, letiště a parkoviště

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif

CoreLine Tempo velké

Detaily o výrobku



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	70
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Označení a balení	
Kód produktové řady	BVP130

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Vyměnitelný světelný zdroj
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Ano
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Ano
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Ano
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Ano
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Ano
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Ano
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260	Ano
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	LED210	Ano
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160	Ano
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Ano
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	LED210	Ano
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
09639700	BVP130 LED260-4S/740 O PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 neutrální bílá	4000 K	26 000 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 neutrální bílá	4000 K	21 000 lm

CoreLine Tempo velké

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
		světelného paprsku svítidla			
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 neutrální bílá	4000 K	16 000 lm
09642700	BVP130 LED260-4S/74 0 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	740 neutrální bílá	4000 K	26 000 lm
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 neutrální bílá	4000 K	21 000 lm
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 neutrální bílá	4000 K	16 000 lm
90517000	BVP130 LED260-4S/73 0 A	52° x 102°	730 teplá bílá	3000 K	26 000 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky, exteriéry
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymetrický
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymetrický
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60	Asymetrický
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80	Symetrická
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80	Symetrická
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60	Symetrická

Provozní a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
		světelného paprsku svítidla			
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	52° x 102°	730 teplá bílá	3000 K	21 000 lm
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	52° x 102°	730 teplá bílá	3000 K	16 000 lm
90523100	BVP130 LED260-4S/73 0 S	70° x 21°	730 teplá bílá	3000 K	26 000 lm
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	70° x 21°	730 teplá bílá	3000 K	21 000 lm
55898400	BVP130 LED300-4S/74 0 OFA52	52° x 102°	740 neutrální bílá	4000 K	30 000 lm
55899100	BVP130 LED300-4S/74 0 S	70° x 21°	740 neutrální bílá	4000 K	30 000 lm


Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky, exteriéry
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	-	Asymetrický
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	-	Asymetrický
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	-	Asymetrický
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	-	Symetrická
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	-	Symetrická
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	-	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	-	Symetrická

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	153 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	153 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057771




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057772



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060476

CoreLine Tempo velké

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060477

