



CoreLine Tempo LED Grande

CoreLine tempo grande

CoreLine tempo grande es un proyector muy eficiente diseñado para la sustitución punto por punto de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación eléctrica. CoreLine Tempo es fácil de instalar, ofrece distintos flujos lumínicos y distintas ópticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al máximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, además los modelos BVP125 (Mediano) y BVP130 (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro energético ya que ofrecen distintas posibilidades de regulación (DALI) y mayor confort visual añadiendo 3000K como opción.

Beneficios

- Permite cambiar fácilmente 1 a 1 luminarias convencionales
- Consumo reducido: ahorros aproximados del 50% respecto tecnología convencional
- Fácil instalación debido al conector rápido IP68 de 3 ó 5 polos que incluye el aparato
- Larga vida que reduce el mantenimiento al mínimo

CoreLine tempo grande

Características

- Proyector con tecnología LED para alumbrado general, con un diseño robusto y de fácil instalación
- Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de 3 ó 5 polos (IP68)
- Disponible con regulación PSD (D9) y PSDD (LS8 y LS6)
- Color Aluminio Gris (RAL 9007)
- Flujo del Sistema LED260 = 26000 lm, LED210 = 21000 lm, LED160 = 16000 lm
- Consumo del Sistema LED260 = 217W, LED210 = 162W, LED160 = 120W
- Eficacia del sistema: hasta 133lm/W
- Temperatura de color: 4000K(NW) y 3000K(WW)
- Vida: 70.000h@L80B10
- Equipo Incluido: Fijo y Regulable
- Óptica: Multicapa Simétrica (S) y Asimétrica (A)Imax: 52°
- Protección: 6KV. FP>0,95
- Temperatura de Funcionamiento -40°C a +35°C

Aplicaciones


- Gimnasios y piscinas polivalentes de interior
- Campos deportivos recreativos al aire libre, p. ej. pistas de baloncesto, etc.
- Puertos, aeropuertos, aparcamientos

Versions



Coreline tempo large-BVP130

Plano de dimensiones



CoreLine tempo grande

Detalles del producto




Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Ratio de potencia lumínica ascendente	0
Operativos y eléctricos	
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Color de la carcasa	Gris
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Código de protección de entrada	IP66
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Datos de producto	
Código de gama de producto	BVP130

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas	Fuente de luz sustituible
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Sí
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Sí
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Sí
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Sí
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Sí
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Sí
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	LED210	Sí
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Sí
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

CoreLine tempo grande

		Apertura de haz de luz	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	de la luminaria			
09639700	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	26.000 lm
	LED260-4S/740		blanco		
	PSU OFA52 ALU C1KC3		neutro		
09640300	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	21.000 lm
	LED210-4S/740		blanco		
	PSU OFA52 ALU C1KC3		neutro		
09641000	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	16.000 lm
	LED160-4S/740		blanco		
	PSU OFA52 ALU C1KC3		neutro		
09642700	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	26.000 lm
	LED260-4S/740		blanco		
	PSU S ALU C1KC3 T35		neutro		
09643400	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	21.000 lm
	LED210-4S/740		blanco		
	PSU S ALU C1KC3		neutro		

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica al aire libre
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asimétrica
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asimétrica
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60	Asimétrica
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80	Simétrica
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80	Simétrica

Operativos y eléctricos


Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W

		Apertura de haz de luz	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	de la luminaria			
09644100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	16.000 lm
	LED160-4S/740		blanco		
	PSU S ALU C1KC3		neutro		
90516300	BVP130	52° x 102°	730	3000 K	21.000 lm
	LED210-4S/730 A		blanco cálido		
90523100	BVP130	70° x 21°	730	3000 K	26.000 lm
	LED260-4S/730 S		blanco cálido		
55898400	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	30.000 lm
	LED300-4S/740 OFA52		blanco neutro		
55899100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	30.000 lm
	LED300-4S/740 S		blanco neutro		


Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica al aire libre
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60	Simétrica
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	-	Asimétrica
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	-	Simétrica
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	-	Optiflux asimétrico, ángulo del eje de 52°
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	-	Simétrica

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	153 W
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057771



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060476



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060477

CoreLine tempo grande

