



Solution de remplacement 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Tempo Large

CoreLine Tempo Large tient la promesse de la famille CoreLine avec des projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » des lampes à décharge de 150 W, 250 W et 400 W. Le projecteur CoreLine Tempo Large propose des flux lumineux pour couvrir de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances.

L'installation est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C'est une solution idéale pour les espaces extérieurs, pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc...

Avantages

- Les mêmes niveaux d'éclairage que votre solution conventionnelle (lampe à décharge) existante tout en réalisant des économies d'énergie
- Finition robuste de haute qualité
- Facile à utiliser
- Option de gestion de la programmation et/ou de commande d'éclairage sans fil

CoreLine Tempo Large


Fonctions

- Toutes les distributions lumineuses standard de la plateforme LEDGine-O, flux lumineux de 16 000 lm à 30 000 lm
- Options de traitement bord de mer et de protection spéciale piscine disponibles
- Longue durée de vie de 100 000 heures, protection contre les surtensions intégrée, protection supplémentaire contre les surtensions en option, haute résistance aux chocs IK08, IP66
- Installation plug and play avec câble de 1 m et connecteur IP66, support horizontal pour montage sur herse
- Prêt à être connecté à Interact Sports, et Interact City au moyen d'un connecteur SR déporté

Application

- Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
- Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
- Ports, aéroports, parkings

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif

CoreLine Tempo Large

Détails sur le produit



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

CoreLine Tempo Large

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Données du produit	
Code famille de produits	BVP130

Informations générales

			Source lumineuse
Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	remplaçable
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Oui
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Oui
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Oui
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Oui
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260	Oui
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	LED210	Oui
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160	Oui
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Oui
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	LED210	Oui
90525500	BVP130 LED160-4S/730 S	LED160	Oui
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

CoreLine Tempo Large

		Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	
Order Code	Full Product Name	du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)	Flux lumineux
09639700	BVP130	52° x 102°	740 blanc	4000 K	26 000 lm
	LED260-4S/74		neutre		
	0 PSU OFA52				
	ALU C1KC3				
09640300	BVP130	52° x 102°	740 blanc	4000 K	21 000 lm
	LED210-4S/740		neutre		
	PSU OFA52 ALU				
	C1KC3				
09642700	BVP130	70° x 21°	740 blanc	4000 K	26 000 lm
	LED260-4S/74		neutre		
	0 PSU S ALU				
	C1KC3 T35				
09643400	BVP130	70° x 21°	740 blanc	4000 K	21 000 lm
	LED210-4S/740		neutre		
	PSU S ALU				
	C1KC3				
90517000	BVP130	52° x 102°	730 blanc	3000 K	26 000 lm
	LED260-4S/730		chaud		
	A				
90516300	BVP130	52° x 102°	730 blanc	3000 K	21 000 lm
	LED210-4S/730		chaud		
	A				

		Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	
Order Code	Full Product Name	du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)	Flux lumineux
90520000	BVP130	52° x 102°	730 blanc	3000 K	16 000 lm
	LED160-4S/730		chaud		
	A				
90523100	BVP130	70° x 21°	730 blanc	3000 K	26 000 lm
	LED260-4S/730		chaud		
	S				
90524800	BVP130	70° x 21°	730 blanc	3000 K	21 000 lm
	LED210-4S/730		chaud		
	S				
90525500	BVP130	70° x 21°	730 blanc	3000 K	16 000 lm
	LED160-4S/730		chaud		
	S				
55898400	BVP130	52° x 102°	740 blanc	4000 K	30 000 lm
	LED300-4S/74		neutre		
	0 OFA52				
55899100	BVP130	70° x 21°	740 blanc	4000 K	30 000 lm
	LED300-4S/74		neutre		
	0 S				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
Order Code	Full Product Name		
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU	80	Asymétrique
	OFA52 ALU C1KC3		
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU	80	Asymétrique
	OFA52 ALU C1KC3		
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S	80	Symétrique
	ALU C1KC3 T35		
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU	80	Symétrique
	C1KC3		
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	-	Asymétrique

		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
Order Code	Full Product Name		
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	-	Asymétrique
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	-	Asymétrique
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	-	Symétrique
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	-	Symétrique
90525500	BVP130 LED160-4S/730 S	-	Symétrique
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	-	Inclinaison de l'axe asymétrique d'Optiflux 52°
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	-	Symétrique

Fonctionnement et électricité




Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	182 W
	C1KC3	
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU	141 W
	C1KC3	
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	153 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	153 W
90525500	BVP130 LED160-4S/730 S	114 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W


CoreLine Tempo Large

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057771



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057772



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057773



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060476



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060477



CoreLine Tempo Large

