



Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania terenów zewnętrznych

CoreLine Tempo (duży)

CoreLine Tempo (wersja Large) to rodzina ultrawydajnych projektorów zewnętrznych, będących idealnymi zamiennikami opraw w technologii konwencjonalnej przy zachowaniu tej samej instalacji elektrycznej. Ograniczony wybór opcji ułatwia dobranie najlepszego zamiennika. Łatwe w montażu projektory CoreLine Tempo oferują światło o doskonałej jakości dedykowane do różnych obszarów zastosowań oraz wybór wydajnych asymetrycznych i symetrycznych układów optycznych.

Korzyści

- Te same strumienie świetlne co w istniejących rozwiązaniach konwencjonalnych przy jednoczesnej oszczędności energii
- Łatwa obsługa
- Możliwość zarządzania zasobami i/lub bezprzewodowego sterowania oświetleniem

Cechy


- Wysoka skuteczność świetlna: do 115 lm/W
- Bezpośredni zamiennik technologii konwencjonalnej do 400 W HPI -T
- Strumień świetlny: 16 000, 21 000 lub 26 000 lm
- Długi okres użytkowania (50 000 godzin) (L80B10 przy Ta 25°C)
- Wysokiej klasy asymetryczne i symetryczne układy optyczne
- Uniwersalny zaczep montażowy w kształcie U i zewnętrzne złącze 3-połowa IP68
- Ochrona przeciwprzepięciowa: 6 kV

CoreLine Tempo (duży)

Zastosowanie

- Kryte wielofunkcyjne sale gimnastyczne i baseny
- Boiska sportowe na świeżym powietrzu np. boiska do koszykówki itp.
- Porty, lotniska, parkingi

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie




Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif

CoreLine Tempo (duży)

Więcej o produkcie



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

CoreLine Tempo (duży)

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	BVP130

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Tak
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Tak
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Tak
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Tak
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Tak
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Tak
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Dane techniczne oświetlenia

CoreLine Tempo (duży)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła	Typ optyki zewnętrznej
		światła oprawy oświetleniowej	Świetlny	źródeł światła	zewnętrznej
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	26 000 lm	80	Asymetryczna
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	21 000 lm	80	Asymetryczna
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	16 000 lm	60	Asymetryczna
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	26 000 lm	80	Symetryczna




Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła	Typ optyki zewnętrznej
		światła oprawy oświetleniowej	Świetlny	źródeł światła	zewnętrznej
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	21 000 lm	80	Symetryczna
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	16 000 lm	60	Symetryczna
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	52° x 102°	30 000 lm	-	Światłość max. w kącie 52°
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	70° x 21°	30 000 lm	-	Symetryczna

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663


Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662

CoreLine Tempo (duży)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300023665




Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300023664



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300023661



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060476



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060477

