



Projecteur LED fiable et à économie d'énergie

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Le projecteur LED Essential SmartBright G5 est le nouveau successeur, avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression adapté aux applications en extérieur générales. Léger, doté d'un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression et d'une couche de protection anticorrosion, il convient aux applications en extérieur générales. De plus, avec une efficacité supérieure à celle de la génération précédente, il permet également d'économiser davantage d'énergie.

Avantages

- Une qualité et des performances fiables
- Des économies exceptionnelles
- Installation et réglage faciles

Fonctions

- CCT : 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Puissance : 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W, 150 W et 200 W
- Tension d'entrée : 220-240 V
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 100 lm/w
- Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C
- Durée de vie de 20 000 heures

Application

- Entrepôts
- Espaces paysagers
- Terrains et sport
- Panneau publicitaire
- Éclairage d'espaces de stationnement
- Agrément

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Versions



ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT







ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT










ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT

Schéma dimensionnel



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Schéma dimensionnel



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Détails sur le produit

BVP150 front side



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Appareillage	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de sources lumineuses	1
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre trempé
Couleur du boîtier	Noir
Code de protection contre les chocs méca.	IK06
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Non
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée		Flux lumineux
			(nom.)		
911401815286	BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K		6 580 lm
911401825286	BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K		7 000 lm
911401835286	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K		7 000 lm
911401801986	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB MDU G3 GM	840 blanc neutre	4000 K		3 000 lm
911401802086	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB MDU G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K		3 000 lm
911401814286	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K		4 700 lm
911401824286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K		5 000 lm
911401834286	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K		5 000 lm
911401812286	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K		1 880 lm
911401822286	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K		2 000 lm
911401832286	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K		2 000 lm
911401818286	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K		18 800 lm
911401818386	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K		18 800 lm
911401828286	BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K		20 000 lm
911401838286	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K		20 000 lm
911401813286	BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K		2 820 lm
911401823286	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K		3 000 lm
911401833286	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K		3 000 lm
911401811286	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K		940 lm

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401821286	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K	1 000 lm
911401831286	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K	1 000 lm
911401801586	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB MDU G3 GM	830 blanc chaud	3000 K	1 880 lm
911401801686	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G3 GM	840 blanc neutre	4000 K	2 000 lm
911401801786	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB MDU G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K	2 000 lm
911401816286	BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K	9 400 lm
911401826286	BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K	10 000 lm
911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K	10 000 lm
911401802186	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB MDU G3 GM	830 blanc chaud	3000 K	4 700 lm
911401802286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB MDU G3 GM	840 blanc neutre	4000 K	5 000 lm
911401802386	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB MDU G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K	5 000 lm
911401817286	BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G3 GM	830 blanc chaud	3000 K	14 100 lm
911401827286	BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G3 GM	840 blanc neutre	4000 K	15 000 lm
911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	865 lumière naturelle froide	6500 K	15 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401815286	BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G3 GM	70 W
911401825286	BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G3 GM	70 W
911401835286	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM	70 W
911401801986	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB MDU G3 GM	30 W
911401802086	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB MDU G3 GM	30 W
911401814286	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G3 GM	50 W
911401824286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G3 GM	50 W
911401834286	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	50 W
911401812286	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 GM	20 W
911401822286	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G3 GM	20 W
911401832286	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	20 W
911401818286	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401818386	BVC150 LED200/WW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401828286	BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401838286	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM	200 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401813286	BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G3 GM	30 W
911401823286	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G3 GM	30 W
911401833286	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM	30 W
911401811286	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401821286	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401831286	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401801586	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB MDU G3 GM	20 W
911401801686	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G3 GM	20 W
911401801786	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB MDU G3 GM	20 W
911401816286	BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G3 GM	100 W
911401826286	BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G3 GM	100 W
911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	100 W
911401802186	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB MDU G3 GM	50 W

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401802286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB MDU G3 GM	50 W
911401802386	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB MDU G3 GM	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401817286	BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G3 GM	150 W
911401827286	BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G3 GM	150 W
911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	150 W

