



Pålidelig ydeevne. Hver dag.

Ledinaire projektør

Leder du efter en kraftig og pålidelig projektør til dine udendørsbelysningsbehov? Du behøver ikke at lede længere end til Ledinaire projektøren med højt wattforbrug! Med et output på op til 60.000 lm er denne projektør virkelig kraftfuld. Dens høj kvalitets LED-teknologi sikrer enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Udover Ledinaire-projektørens høje wattforbrug kan den også prale af en imponerende holdbarhed med beskyttelsesklasse I og IP65-klassificering. Dens robuste konstruktion og IK08-klassificering gør den velegnet til selv de hårdeste udendørs miljøer. Vores projektør giver et kraftigt og naturligt lys, der forbedrer udseendet og følelsen af ethvert udendørsrum. Og med sin symmetriske lysfordeling er den ideel til bygningsfacader og områdebelysning. Du kan være sikker på, at dit belysningssystem vil være pålideligt og konsekvent. Ledinaire projektøren med højt wattforbrug fås i fire forskellige størrelser. Med det vippede universalmonteringsbeslag og formonterede kabel er installationen hurtig og nem. Så opgrader dit udendørs belysningssystem i dag med Ledinaire projektøren med høj wattforbrug – den perfekte kombination af styrke, effektivitet og stil.

Fordele

- Højt lysudbytte: Med et output på op til 60.000 lm og en lumentolerance på +/- 10% giver denne projektør en kraftig og pålidelig belysning til en række udendørs anvendelser.
- Energieffektiv: LED-teknologien der bruges i denne projektør, sikrer enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9. Dette hjælper dig med at spare penge på dine elregninger og samtidig reducere dit CO₂-fodaftryk.
- Holdbar konstruktion: Det trykstøbte aluminiumsarmaturhus og den hærdede glasafskærmning gør denne projektør robust og langtidsholdbar, mens beskyttelsesklasse I og IP65-klassificeringen sikrer pålidelig ydeevne selv under de hårdeste vejrforhold.
- Alsidig montering: Det 360° orienterbare U-offset-beslag giver mulighed for fleksibel og nem installation, mens den formonterede 1-meters strømforbindelse gør opsætningen til en leg.
- Stilfuldt design: Med et slankt og moderne design tilføjer denne projektør et strejf af elegance til ethvert udendørsrum, mens den grå RAL 7043-farvemulighed sikrer, at den passer perfekt ind i omgivelserne.
- Bredt driftstemperaturområde: Denne projektør kan modstå en lang række miljøforhold, hvilket gør den velegnet til brug i en række udendørs omgivelser.
- Lang levetid: Ledinaire projektørens høje wattforbrug giver enestående værdi for pengene og ro i sindet.

Funktioner

- Højt lysudbytte på op til 60.000 lm med en lumentolerance på +/- 10%
- Energieffektiv LED-teknologi med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9
- Holdbart aluminiumsstøbt armaturhus og hærdet glasafskærmning med beskyttelsesklasse I og IP65-klassificering
- Alsidigt 360° orienterbart U offset beslag til fleksibel og nem installation
- Stilfuld grå RAL 7043 farvemulighed, der passer ind i udendørs omgivelser
- Bredt driftstemperaturområde på -25 °C til +40 °C
- Lang levetid på op til 50.000 timer (L70B50 ved 25 °C) og 3 års garanti

Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Arena og sportsanlæg
- Landskab
- Bygningsfacader, detailforretninger
- Haver, fodgængertunneler
- Plakattavler
- Udendørsområder, parkeringspladser
- Butiksfacader
- Lageromgivelser
- Små sportsbaner eller kommunale sportsfaciliteter

Ledinaire projektør

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Målskitse



Oplysninger om produktet



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	-
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	110°
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Aluminium og grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 enhed
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 enheder
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 enheder
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 enheder

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000 lm
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000 lm
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000 lm

Drift og el

		Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	
Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV kV
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV kV

		Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	
Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV kV
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV kV

