



Lampu tebar cahaya tepercaya dan performa tinggi

SmartBright LED Floodlight

SmartBright LED Floodlight merupakan lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak, solusi ideal untuk beragam aplikasi lampu tembak. Produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang pantas, memberikan Anda keandalan dan performa tahan lama.

Benefits

- Penggantian lampu tembak HID konvensional
- Mudah dipasang
- Penghematan energi luar biasa
- Keandalan dan kualitas tinggi

Features

- Beragam pilihan CCT: 3000K/4000K/5700K
- Beragam opsi daya: 30w/50w/70w/100w/150w/200w
- Masa pakai lama: 30.000 jam (L70B50)
- Rentang temperatur bekerja yang luas: -40°C ~ +45°C
- Efikasi sistem tinggi: hingga 95lm/w

Application

- Lampu arsitektural
- Pencahayaan lanskap
- Lampu papan iklan
- Pencahayaan area parkir
- Hiasan
- Keamanan

SmartBright LED Floodlight







Versions



products

products

Dimensional drawing



SmartBright LED Floodlight

Informasi Umum	
Driver tercakup	Tidak
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode pelindung dampak mekanis	IK07
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber	Suhu Warna	
		cahaya	Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401692907	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE	730 putih hangat	3000 K	4.300 lm
911401693207	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE	740 neutral white	4000 K	4.300 lm
911401693507	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE	757 cool white	5700 K	4.300 lm
911401693807	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE	730 putih hangat	3000 K	2.600 lm
911401694107	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE	740 neutral white	4000 K	2.600 lm
911401694407	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE	757 cool white	5700 K	2.600 lm
911401686007	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CE	730 putih hangat	3000 K	22.000 lm
911401686507	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CE	740 neutral white	4000 K	22.000 lm
911401687007	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE	757 cool white	5700 K	22.000 lm
911401687507	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CE	730 putih hangat	3000 K	17.000 lm
911401688007	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CE	740 neutral white	4000 K	17.000 lm
911401688507	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CE	757 cool white	5700 K	17.000 lm
911401689107	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CE	730 putih hangat	3000 K	11.200 lm
911401689607	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE	740 neutral white	4000 K	11.200 lm
911401690107	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CE	757 cool white	5700 K	7.800 lm
911401690507	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CE	730 putih hangat	3000 K	7.800 lm
911401690907	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CE	740 neutral white	4000 K	7.800 lm
911401691307	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CE	757 cool white	5700 K	7.800 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401692907	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE	50 W	911401687507	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CE	150 W
911401693207	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE	50 W	911401688007	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CE	150 W
911401693507	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE	50 W	911401688507	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CE	150 W
911401693807	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE	30 W	911401689107	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CE	100 W
911401694107	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE	30 W	911401689607	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE	100 W
911401694407	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE	30 W	911401690107	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CE	100 W
911401686007	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CE	200 W	911401690507	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CE	70 W
911401686507	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CE	200 W	911401690907	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CE	70 W
911401687007	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE	200 W	911401691307	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CE	70 W

SmartBright LED Floodlight

