



Philips UniFlood M gen2: потужний прожектор зі справжньою модульністю

UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 – це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для зовнішнього застосування, призначений для фасадного, ландшафтного та зовнішнього прожекторного освітлення. Надійна, модульна, прямокутна конструкція має високоефективну оптику, що робить її ідеальною для освітлення всього: від багатоповерхових фасадів і мостів до визначних пам'яток і пам'ятників. Цей світлодіодний прожектор доступний в білому, монохромному кольорах, RGB, RGBW і регульованому білому. Він доступний з шістьма різними розсіювальними лінзами, починаючи від вузькоспрямованих до лінз широкого розсіювання, і має опцію керування DMX512/RDM. Справді модульний прожектор, який дає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і дизайнів без обмежень.

Переваги

- Велика гнучкість конструкції з головками та елементами керування, що індивідуально нахилиються
- Створить правильний світловий ефект за допомогою шести різних розсіювальних лінз (від вузької плями до широкого розливу світла)
- Легко керувати за допомогою DMX512/RDM
- Надійний вибір із рейтингом IP66 для використання поза приміщеннями

UniFlood M G2

Характеристики

- Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.
- Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий
- Гнучка довжина від 155 до 569 мм
- Регульовані кути нахилу для кожної головки світильника та для всього набору
- Сталеві кронштейни

Застосування

- Мости, пам'ятники, фасади
- Парки та площі
- Ландшафти

Попередження та безпека



- Тільки для зовнішнього використання.

Версії




UniFlood M Gen2

Розміри



Розміри



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Безбарвне скло
Колір корпусу	Темний сірий
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Світлотехнічні		Корельована колірна		
Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	температура (ном.)	Світловий потік
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 нейтральний білий	4000 K	2 050 lm
911401745523	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	830 теплий білий	3000 K	1 925 lm
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 теплий білий	3000 K	1 995 lm
911401746503	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	827 теплий білий	2700 K	3 615 lm
911401745803	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	840 нейтральний білий	4000 K	3 205 lm
911401745953	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	RGBW	-	1 565 lm

Експлуатаційні й електричні		
Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
911401745523	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	24 W
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401746503	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	50 W
911401745803	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	30 W
911401745953	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	30 W

Елементи керування й затемнення		
Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Hi
911401745523	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	Hi
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401746503	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	Hi
911401745803	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	Hi
911401745953	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	Так

