



Αρχιτεκτονικός προβολέας **LED** για σταθερό ή δυναμικό φωτισμό

UniFlood C Pro

Το Philips UniFlood C Pro προσφέρει μια μοναδική στιβαρή κομψότητα, με κυλινδρική μορφή και ρέουσες γραμμές που συνδέουν όμορφα το μπροστινό και το πίσω περίβλημα. Πρόκειται για μικρού μεγέθους αρχιτεκτονική σχεδίαση φωτισμού με προβολείς, όπου κάθε στοιχείο εξυπηρετεί έναν σκοπό. Το μπροστινό τμήμα παρέχει εξαιρετικό φωτισμό, ενώ το πίσω τμήμα φιλοξενεί όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μεταξύ των δύο, τα πτερύγια διαχέουν τη θερμότητα και χρησιμεύουν επίσης ως διακοσμητικό στοιχείο. Εγκεκριμένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ο Philips UniFlood C Pro είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, αρχιτεκτονικός προβολέας LED για φωτισμό διάχυσης που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές φωτισμού προσόψεων, τοπίου και εξωτερικών χώρων. Ο στιβαρός μηχανικός σχεδιασμός και το οπτικό σύστημα υψηλής απόδοσης καθιστούν τον προβολέα ιδανικό για τον φωτισμό πολυώροφων εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών, ορόσημων και μνημείων. Οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές έχουν την ελευθερία να εξερευνήσουν μια ευρεία γκάμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς, χάρη σε μια γκάμα χρωμάτων, πολλαπλούς φακούς διάχυσης και επιλογή ελέγχου DMX512/RDM.

Οφέλη

- Διατίθεται σε λευκό, μονά χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό
- Ευρεία γκάμα γωνιών δέσμης από στενή δέσμη έως διάχυτο φωτισμό ευρείας δέσμης
- Δυνατότητα επιλογής διασύνδεσης ελέγχου DMX512/RDM

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρή σχεδίαση, με βαθμολογία IP66 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Οπτικές κατανομές: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° και 60°
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης $\pm 90^\circ$
- Περσστή καλωδίωση για σήμα DMX μέσω αποκλειστικών καλωδίων με συνδετήρες IP67

Εφαρμογή

- Γέφυρες, Μνημεία, Προσόψεις
- Τοπίου
- Πάρκα και πλατείες

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Versions





UniFlood C Pro

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Διαφανές γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Σκούρο γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Εγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

			Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός			
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	1.635 lm
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	1.935 lm
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	840 Ουδέτερο λευκό	4000 K	>80	2.990 lm
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	3.390 lm
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	5.375 lm
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	4.575 lm

			Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός			
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	4.430 lm
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.990 lm
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2.895 lm
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	9.305 lm
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	8.720 lm
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.470 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Όχι
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Όχι
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Όχι
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Ναι
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Όχι
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Όχι
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Ναι
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Ναι
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Όχι
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Όχι
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Ναι

