



Libérez votre créativité avec cette famille de projecteurs LED design pour des applications d'éclairage architectural fixes et dynamiques sur façade.

UniFlood C Pro

UniFlood C Pro est un projecteur d'une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d'une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté

UniFlood C Pro

d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

Avantages

- Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K
- En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique
- Grande variété d'optiques : du spot intensif au projecteur extensif
- Disponible avec l'interface de commande DMX512/RDM (en option suivant versions)

Fonctions

- Conception robuste, norme IP66 pour une utilisation en extérieur
- Optiques disponibles : 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° et 60°
- Angle d'inclinaison ajustable $\pm 90^\circ$
- Câblage traversant pour signal DMX via des câbles dédiés avec connecteurs IP67


Application

- Ponts, monuments, façades
- Jardins et paysages
- Places et parcs

Mises en garde et sécurité

- Pour utilisation extérieure uniquement

Versions



UniFlood C Pro



UniFlood C Pro

Schéma dimensionnel






Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Couleur du corps	Gris foncé
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1'935 lm
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1'905 lm
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	970 lm
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2'185 lm
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2'570 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3'040 lm
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2'530 lm
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3'070 lm
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2'725 lm
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4'640 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température	Indice de rendu de couleur	Flux lumineux
			de couleur	(IRC)	
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4'835 lm
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5'160 lm
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6'715 lm
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7'625 lm
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5'715 lm
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5'535 lm
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7'495 lm
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	8'505 lm
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9'425 lm
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	9'830 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température	Indice de rendu de couleur	Flux lumineux
			de couleur	corrélée (nom.) (IRC)	
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	10'245 lm
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	11'630 lm
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8'720 lm
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8'445 lm
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	6'635 lm
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	5'700 lm
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	6'370 lm
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	6'640 lm
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	7'535 lm

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Non
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Non
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Non
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Non
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Non
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Non
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Non
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Non
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Oui
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Oui
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Non
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Non
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Non
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Non
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Non
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Non
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Non
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Non
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Non
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Non
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Non
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Non
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Oui

